

IE-USB-3.0-A-A-5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



組立済 IE ケーブル

一般注文データ

バージョン	USB ケーブル, USB A 3.0, USB A 3.0, PVC, 5 m
注文番号	2581730050
種別	IE-USB-3.0-A-A-5M
GTIN (EAN)	4050118630558
数量	1 items

IE-USB-3.0-A-A-5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

長さ	5 m	長さ (インチ)	196.8504 inch
正味重量	220 g		

温度

保管温度		動作温度	-15 °C...80 °C
取り付け温度			

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

ケーブルの技術仕様

シースカラー	青色
--------	----

一般的な技術データ

接触表面	ニッケル下地金メッキ
------	------------

ケーブル構造

シースカラー	青色	断面積	4*AWG30 + 2*AWG30 + 2*AWG20 (Power)
シース直径、最大	5.65 mm	シース直径、最小	5.35 mm
シース素材	PVC		

プラグ、右

プラグ右	USB A 3.0, IP20, オス型 接点, 直線, プラグ, プラス チック, シールド仕様
------	---

プラグ、左

左プラグ	USB A 3.0, IP20, オス型 接点, 直線, プラグ, プラス チック, シールド仕様
------	---

分類

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		