## **CABTITE CR 24/10 EMV**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







多くの異なるシールド接続クランプ (KLBÜ) と組み合わせることで、外装接続レールは、実用的で簡単かつ迅速にケーブルを外装保護することができます。

## 一般注文データ

シールド接続レール, Cabtite(ケーブル取り入れ口	
ストリップ), スチール、亜鉛メッキ, 銀色, 高さ:	
35.23 mm, 幅: 140 mm, 深さ: 16 mm	
<u>2583890000</u>	
CABTITE CR 24/10 EMV	
4050118647068	
10 items	

カタログステータス / 図面 1

## **CABTITE CR 24/10 EMV**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

承認			
	\ <del>\</del>		
ROHS	適合		
寸法と重量			
	<u>'</u>		
深さ	16 mm	奥行き(インチ)	0.6299 inch
高さ	35.23 mm	高さ(インチ)	1.387 inch
幅	140 mm	幅(インチ)	5.5118 inch
直径	5.3 mm	取付寸法 - 高さ	5.91 mm
取付寸法 – 幅	5.3 mm	正味重量	46.96 g
温度			
動作温度			
環境製品コンプライアン	ノス		
RoHS 対応状況	準拠(免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
一般情報			
シリコーン	いいえ	ハロゲン	いいえ
基本材質	スチール、亜鉛メッキ		
分類		' '	
			<u> </u>
ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 9.0	27-18-28-15
ECLASS 9.1	27-18-92-65	ECLASS 10.0	27-18-28-15
ECLASS 11.0	27-18-28-15	ECLASS 12.0	27-18-28-15
ECLASS 13.0	27-18-28-15	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		

カタログステータス / 図面 2