

CABTITE CR 10/6 EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



多くの異なるシールド接続クランプ (KL Bü) と組み合わせることで、外装接続レールは、実用的で簡単かつ迅速にケーブルを外装保護することができます。

一般注文データ

バージョン	シールド接続レール, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ), スチール、亜鉛メッキ、銀色、高さ: 35.23 mm, 幅: 93 mm, 深さ: 16 mm
注文番号	2583930000
種別	CABTITE CR 10/6 EMV
GTIN (EAN)	4050118647044
数量	10 items

CABTITE CR 10/6 EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	16 mm	奥行き (インチ)	0.6299 inch
高さ	35.23 mm	高さ (インチ)	1.387 inch
幅	93 mm	幅 (インチ)	3.6614 inch
直径	5.3 mm	取付寸法 - 高さ	5.91 mm
取付寸法 - 幅	5.3 mm	正味重量	31.15 g

温度

動作温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般情報

シリコーン	いいえ	ハロゲン	いいえ
基本材質	スチール、亜鉛メッキ		

分類

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		