

CABTITE LNS M50 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



測定基準の M20 から M63 のスルーホール の場合、Cabtite ケーブルエントリシステムは、プラグ付きとプラグなしのケーブル対応の絶縁可能なケーブルグランドを提供します。システムのメンテナンスや変更を行う場合は、直径 2 ~ 35 mm の組立済ケーブルを制御盤やエンクロージャーにすばやく安全に挿入できます。DIN EN 60529 に準拠した IP66 の信頼性の高いシーリングと、ケーブルグランド物の半分のいずれかに挿入する前に、ケーブル周囲に波形カットを施した溝付き封止エレメントを配置することで、確実に固定されたフィットティング (DIN EN 62444 準拠のケーブル負荷解放部品) が保証されます。絶縁可能なシステムは、簡単かつ迅速な設置を実現します。封止エレメント挿入後、ケーブルグランドの2つの半分を共に単純にスナップします。制御盤の内側に、絶縁可能なロックナットを設けることで、信頼性が高く確実な保持が可能です。

一般注文データ

バージョン	分離可能可能ロックナット, Cabtite (ケーブル取り入れロストリップ), ポリアミド、ガラス繊維強化、漆黒、高さ: 58 mm, 幅: 58 mm, 深さ: 7 mm, -40 °C...120 °C
注文番号	2584030000
種別	CABTITE LNS M50 BK
GTIN (EAN)	4050118616286
数量	5 items

CABTITE LNS M50 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	7 mm	奥行き (インチ)	0.2756 inch
高さ	58 mm	高さ (インチ)	2.2835 inch
幅	58 mm	幅 (インチ)	2.2835 inch
直径	67 mm	正味重量	6 g

温度

動作温度	-40 °C...120 °C
------	-----------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般情報

シリコーン	いいえ	UL 94 可燃性等級	V-0
スレッドピッチ	1.5 mm	ハロゲン	いいえ
AF サイズ 1	58 mm	AF サイズ 2	67 mm
基本材質	ポリアミド、ガラス繊維強化	外付スレッド	M 50
ねじ山長さ	7 mm		

分類

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

CABTITE LNS M50 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

