

CABTITE LNS M20 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



測定基準の M20 から M63 のスルーホールの場合、Cabtite ケーブルエントリシステムは、プラグ付きとプラグなしのケーブル対応の絶縁可能なケーブルグランドを提供します。システムのメンテナンスや変更を行う場合は、直径 2 ~ 35 mm の組立済ケーブルを制御盤やエンクロージャーにすばやく安全に挿入できます。DIN EN 60529 に準拠した IP66 の信頼性の高いシーリングと、ケーブルグランド物の半分のいずれかに挿入する前に、ケーブル周囲に波形カットを施した溝付き封止エレメントを配置することで、確実に固定されたフィッティング (DIN EN 62444 準拠のケーブル負荷解放部品) が保証されます。絶縁可能なシステムは、簡単かつ迅速な設置を実現します。封止エレメント挿入後、ケーブルグランドの2つの半部分を共に単純にスナップします。制御盤の内側に、絶縁可能なロックナットを設けることで、信頼性が高く確実な保持が可能です。

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | 分離可能可能ロックナット, Cabtite (ケーブル取り入れロストリップ), ポリアミド、ガラス繊維強化、漆黒、高さ: 28 mm, 幅: 28 mm, 深さ: 7 mm, -40 °C...120 °C |
| 注文番号 | 2584110000 |
| 種別 | CABTITE LNS M20 BK |
| GTIN (EAN) | 4050118616408 |
| 数量 | 10 items |

CABTITE LNS M20 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|----|-------|-----------|-------------|
| 深さ | 7 mm | 奥行き (インチ) | 0.2756 inch |
| 高さ | 28 mm | 高さ (インチ) | 1.1024 inch |
| 幅 | 28 mm | 幅 (インチ) | 1.1024 inch |
| 直径 | 29 mm | 正味重量 | 2.8 g |

温度

動作温度 -40 °C...120 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般情報

| | | | |
|----------|---------------|-------------|-------|
| シリコーン | いいえ | UL 94 可燃性等級 | V-0 |
| スレッドピッチ | 1.5 mm | ハロゲン | いいえ |
| AF サイズ 1 | 28 mm | AF サイズ 2 | 29 mm |
| 基本材質 | ポリアミド、ガラス繊維強化 | 外付スレッド | M 20 |
| ねじ山長さ | 7 mm | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000940 | ETIM 9.0 | EC000940 |
| ETIM 10.0 | EC000940 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-07 | | |

CABTITE LNS M20 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

寸法図

