

## CABTITE GI T BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



差し込み式クリックインレイは、小型または大型のシール要素で使用するため、必要に応じてフレーム開口部の設定が可能です。クリック音を聞いて、正しく取り付けられたことを確認します。つまり、Cabtite ケーブルエントリーシステムは、異なる要件(ケーブル、導体、ホース、空圧および油圧ライン)に対して可変に設定できます。

## 一般注文データ

バージョン	インレイ, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ), ポリアミド、ガラス繊維強化, 漆黒, 高さ: 25 mm, 幅: 44 mm, 深さ: 17.5 mm, -40 °C...120 °C, IP66
注文番号	<a href="#">2584300000</a>
種別	CABTITE GI T BK
GTIN (EAN)	4050118619195
数量	5 items

## CABTITE GI T BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合  
UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)  
証明書番号 (cURus) E223801

## 寸法と重量

深さ	17.5 mm	奥行き (インチ)	0.689 inch
高さ	25 mm	高さ (インチ)	0.9842 inch
下位バージョンの高さ	17.5 mm	幅	44 mm
幅 (インチ)	1.7323 inch	正味重量	4.22 g

## 温度

動作温度 -40 °C...120 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般情報

シリコーン	いいえ	UL 94 可燃性等級	V-0
ハロゲン	いいえ	保護度合い	IP66
基本材質	ポリアミド、ガラス繊維強化	シーリング	TPE

## 分類

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		

**CABTITE GI T BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

寸法図

