CABTITE GI I BK



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







差し込み式クリックインレイは、小型または大型のシール要素で使用するため、必要に応じてフレーム開口部の設定が可能です。クリック音を聞いて、正しく取り付けられたことを確認します。つまり、Cabtite ケーブルエントリーシステムは、異なる要件 (ケーブル、導体、ホース、空圧および油圧ライン) に対して可変に設定できます。

一般注文データ

パージョン	インレイ, Cabtite(ケーブル取り入れロストリップ), ポリアミド、ガラス繊維強化, 漆黒, 高さ: 5mm, 幅: 44 mm, 深さ: 17.5 mm, -40 ℃120 ℃, IP66
注文番号	<u>2584320000</u>
種別	CABTITE GI I BK
GTIN (EAN)	4050118616071
数量	5 items

カタログステータス / 図面 1

CABTITE GI I BK



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数	

ROHS	適合
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>
証明書番号 (clibus)	F223801

寸法と重量

深さ	17.5 mm	奥行き (インチ)	0.689 inch
高さ	5 mm	高さ(インチ)	0.1968 inch
下位バージョンの高さ	17.5 mm	——— 幅	44 mm
幅(インチ)	1.7323 inch	 正味重量	2.7 g

温度

動作温度 -40 °C...120 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	進枷(免除なし)
מעואקייטיו נא אוייטיון נא	十.是 ()出版(3.07)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般情報

シリコーン	いいえ	UL 94 可燃性等級	V-O	
ハロゲン	いいえ	保護度合い	IP66	
基本材質	ポリアミド、ガラス繊維強	シーリング	TPE	
	化			

分類

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 9.0	27-18-28-15
ECLASS 9.1	27-18-92-65	ECLASS 10.0	27-18-28-15
ECLASS 11.0	27-18-28-15	ECLASS 12.0	27-18-28-15
ECLASS 13.0	27-18-28-15	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		

カタログステータス / 図面 2



CABTITE GI I BK



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図







