

**IH 13.5 WTL6/4FF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**製品イメージ**

図に類似

電流および電圧トランスマスターの配線  
バネおよびネジ接続技術採用の当社のテスト用接続断路  
端子台は、電流、電圧、電力の測定に重要なあらゆる変  
換回路を安全かつ高度な方法で作成することが可能で  
す。

**一般注文データ**

バージョン	絶縁スリーブ(端子), PPS, 黒色
注文番号	<a href="#">2586440000</a>
種別	IH 13.5 WTL6/4FF
GTIN (EAN)	4050118610000
数量	100 items

**IH 13.5 WTL6/4FF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**技術データ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**承認**

ROHS	適合
------	----

**寸法と重量**

深さ	13.5	奥行き (インチ)	0.5315 inch
高さ	5.27 mm	高さ (インチ)	0.2075 inch
幅	5.27 mm	幅 (インチ)	0.2075 inch
正味重量	0 g		

**温度**

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-5 °C...40 °C
連続動作温度、最大	220 °C		

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**材料データ**

基本材質	PPS	色	黒色
UL 94 可燃性等級	V-O		

**分類**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		