

HDC MRJ45 8PLUG MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | RJ45モジュール, 50 V, 1 A, 極数: 8, クリンプ接続, オス型, 必要なプラグインスロット: 1 |
| 注文番号 | 2592250000 |
| 種別 | HDC MRJ45 8PLUG MC |
| GTIN (EAN) | 4050118602357 |
| 数量 | 1 items |

HDC MRJ45 8PLUG MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus)

E92202

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 34 mm | 奥行き (インチ) | 1.3386 inch |
| 幅 | 14.5 mm | 幅 (インチ) | 0.5709 inch |
| 正味重量 | 4.5 g | | |

温度

制限温度 -40 °C ... 70 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

一般データ

| | | | |
|--------------------------|----------|---------------------|----------------------|
| 極数 | 8 | UL 94 可燃性等級 | V-0 |
| 絶縁抵抗 | 1012 Ω | プラグイン回数 | 750 (RJ45) |
| 種別 | オス型 | サージ電圧カテゴリー | III |
| 汚染度 | 3 | 基本材質 | ポリカーボネート、ガラス 繊維強化 |
| シリーズ | ModuPlug | 定格電圧 (DIN EN 61984) | 50 V |
| 定格インパルス電圧 (DIN EN 61984) | 0.8 kV | 定格電流 (DIN EN 61984) | 1 A |
| 必要なプラグインスロット | 1 | | |

バージョン

| | | | |
|----------------|----------|---------------|---------|
| 導体接続断面積 AWG、最大 | AWG 24/1 | 接続方式 | クリンプ接続 |
| 絶縁物断面、最大 | 1.05 mm | 絶縁物断面、最小 | 0.85 mm |
| 配線接続断面 AWG、最小 | AWG 26/1 | 配線接続断面、固定式、最小 | 0.4 mm |
| 導体接続、直径、固定式、最大 | 0.51 mm | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000438 | ETIM 9.0 | EC000438 |
| ETIM 10.0 | EC000438 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-18 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-18 | | |

HDC MRJ45 8PLUG MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



HDC MRJ45 8PLUG MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

... モジュールプラグインコネクタ対応



モジュール式プラグインコネクタシステム WE および
DEC 対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 単体のツールに 3 種の機能

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------|
| 種別 | TT 8 RS MP 8 | バージョン |
| 注文番号 | 9202800000 | プレスツール, 接点对応圧着ツール |
| GTIN (EAN) | 4032248512072 | |
| 数量 | 1 ST | |

HDC MRJ45 8PLUG MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

電気モジュール



柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | HDC MRJ45 GC F | バージョン |
| 注文番号 | 2592030000 | RJ45モジュール, 50 V, 1 A, 極数: 8, RJ45, メス型, 必要なプラグイン |
| GTIN (EAN) | 4050118600506 | スロット: 1 |
| 数量 | 1 ST | |