

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図に類似





CHT 5 S グループタグキャリアは、TS 32 取り付けレール (G レール) または TS 35 取付レール (トップハットレール) に直接クリップ固定されています。したがって、端子と その種別に関係なく、端子ストリップにラベリングを実施できます。

SchT 5 と SchT 5S には、ESO 5、STR 5 保護ストリップ が取り付けられています。

SchT7は、クランプネジに容易にアクセス可能な差し込み 板対応のヒンジ付属グループタグキャリアです。

SchT 7 には、ESO 7、STR 7 の保護ストリップまたは DEK 5 が取り付けられています。

差し込み板および保護ストリップは、「アクセサリ」の下にあります。

一般注文データ

バージョン	SCHT, 端子マーカー, 39.3 x 8 mm, ピッチ (mm) (P): 7.00 ベージュ
注文番号	<u>2593450000</u>
種別	SCHT 7 BG
GTIN (EAN)	4050118605709
数量	20 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認			
ROHS	適合		
寸法と重量			
リ広と里里			
<u> </u>		- - (() - ()	
高さ	39.3 mm	高さ(インチ)	1.5472 inch
幅 工味系見	8 mm	幅(インチ)	0.315 inch
正味重量	0.45 g		
温度			
動作温度範囲	-40100 °C		
環境製品コンプライアンス			
TAX TO A CHAIN TO TO TO TO TO			
RoHS 対応状況	準拠		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVH0	こは含まれていません	
一般データ			
印刷の配置	水平および垂直		
·····································	8 mm		
UL 94 可燃性等級	V-2		
動作温度範囲、最大	100 °C		
動作温度範囲、最小	-40 °C		
<u>色</u>	ベージュ		
基本材質	ポリアミド66		
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム		ポーネント部品
組み合わせごとのマーカー数	1 Component part = T	erminal marker	
動作温度範囲	-40100 °C		
コネクタマーカー	,		,
ピッチ (mm) (P)	7.00 mm		
分類			
ETIM 6 O	FC002949	ETIM 7.0	FC002242
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
	EC002848	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC002848
ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC002848 27-14-11-92	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-92 27-14-11-92
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-14-11-92	EULASS 14.U	27-14-11-92

ECLASS 15.0

カタログステータス / 図面 2

27-14-11-92



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空白



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。

一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剝きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷 カスタム印字の場合:お客様のラベリング仕様に関して は、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお 送りください。

一般注文データ

種別	DEK 5/5 MC NE WS
注文番号	1609801044
GTIN (EAN)	4008190397111
数量	1000 ST

バージョン

Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller,

白色

STR 透明ストリップ



一般注文データ

種別	STR 7 F.SCHT 7
注文番号	0515300000
GTIN (EAN)	4008190182175
数量	20 ST

バージョン

端子台マーカー, 保護キャップ, 27 x 6.3 mm, 透明

ESO インサートタグ



作成日 05.11.2025 11:46:55 MEZ

カタログステータス / 図面 3



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般	注文	゠゙゠゙゠	-夕
— MA	/T Y	, –	-·y

種別	ESO 7 DIN A4 WS	パージョン
注文番号	<u>1607720000</u>	端子台マーカー, マーカーの挿入, 30 x 6.3 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190206116	
数量	10 ST	
種別	ESO 7 P DIN A4 GE	バージョン
注文番号	<u>1670400000</u>	端子台マーカー, マーカーの挿入, 27 x 6.3 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190430726	
数量	10 ST	
種別	ESO 7 P DIN A4 WS	バージョン
注文番号	<u>1670390000</u>	端子台マーカー, マーカーの挿入, 27 x 6.3 mm, 白色
	107000000	311 1 1 7 7 7 9 147 (, 27 X 0.0 mm), LL
GTIN (EAN)	4008190430719	
GTIN (EAN) 数量		
	4008190430719	バージョン
数量	4008190430719 10 ST	
数量 種別	4008190430719 10 ST ESO 7 DIN A4 GE	パージョン

空白



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- ・実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー カスタム印字の場合:お客様のラベリング仕様に関して は、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお 送りください。

一般注文データ

種別	WS 10/5 M MC NE WS	バージョン
注文番号	<u>1792000000</u>	WS, 端子マーカー, 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア
GTIN (EAN)	4032248223862	レン・ブラッドリー, 白色
数量	720 ST	

作成日 05.11.2025 11:46:55 MEZ

カタログステータス / 図面 4