

## THM WO 50/100 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



リール取付型 THM WriteOn ケーブルマーカは、外径 36mm までの導体とケーブルのラベリングに使用します。透明接着ストリップは、マーカ表面の印刷を固定して保護します。

- 透明な粘着ストリップで包むことで、汚れや摩耗からマークを保護します
- 高品質の熱転写式プリンターを使用した簡易で高速な印刷

## 一般注文データ

バージョン	THM, 導体およびケーブルマーカ, 7 - 23 mm, 50 x 100 mm, 銀色
注文番号	<a href="#">2596610000</a>
種別	THM WO 50/100 SI
GTIN (EAN)	4050118660852
数量	1000 items

## THM WO 50/100 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	0.03 mm	奥行き (インチ)	0.001 inch
高さ	50 mm	高さ (インチ)	1.9685 inch
幅	100 mm	幅 (インチ)	3.937 inch
正味重量	0.75 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

接着剤	ポリアクリレート接着剤		
印刷の配置	水平および垂直		
印刷種別	ニュートラル		
幅	100 mm		
UL 94 可燃性等級	V-0		
色	銀色		
ハロゲン	いいえ		
基本材質	ポリエチレン		
印刷文字	非搭載		
パッケージ単位当たりマーカース数	供給フォーム	ラベルリール	
互換性を有するプリンター			
組み合わせごとのマーカース数	1 Label reel = Conductor and cable markers		
ロールあたりの数	1000		

## 導体およびケーブルマーカース

ハロゲン	いいえ	導体断面、最大	444 mm <sup>2</sup>
導体外径、最大	23 mm	導体外径、最小	7 mm
テキストフィールドの幅	50 mm	テキストフィールドの高さ	25 mm
導体外径	7 - 23 mm	接続配線の断面	444 mm <sup>2</sup>

## 分類

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

