

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





一般注文データ

バージョン	Automation Products - u-remote IP67, センサーア
	クチュエータアクティブ分電器, PROFINET V2.3
注文番号	<u>2599680000</u>
種別	UR67-PN-V14-CU-16DI-12
GTIN (EAN)	4050118625042
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数	C E CULUS	
ROHS	適合	
UL File Number Search	UL ウェブサイト	

E141197

証明書番号	(cULus)

寸	法	ح	重	量

高さ	51 mm	高さ(インチ)	2.0079 inch
幅	60 mm	幅(インチ)	2.3622 inch
長さ	255 mm	長さ(インチ)	10.0394 inch
正味重量	975.92 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の 場合)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

デジタル入力

センサー供給	500 mA	入力フィルター	Input delay adjustable from 0 to 20 ms
入力の種別	Pスイッチ, IEC 61131-2の 場合はacc.に2を入力しま す。	保護回路	サーマルスイッチのオフと 自動再起動による定電流
入力電圧、高	> 11 V	入力電圧、低い	<5 V
スイッチオフエネルギー(誘導型)	< 150 mJ / チャネル	センサー接続	2線式, 3線式+ FE, M12, 5 極, A コード化
個数	16		

ー般データ

UL 94 可燃性等級	UL 94	ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト
保護度合い	IP67	モジュール変種	16のデジタル入力

接続

電源電圧(AUX-IN)	PushPull-Power	電源電圧(AUX-OUT)	PushPull-Power
フィールドバス(BUS-OUT)	V14 PushPull RJ45	フィールドバス(BUS-IN)	V14 PushPull RJ45
I/O接続	8 x M12ソケット5極, A コード化		

電源電圧

極性違い防止	はい	動作電圧	24 V
最大総電流モジュール	150 mA	制限	18 V DC 30 V DC

分類

ETIM 6.0	EC001599	ETIM 7.0	EC001599
ETIM 8.0	EC001599	ETIM 9.0	EC001599





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ETIM 10.0	EC001599	ECLASS 9.0	27-24-26-04
ECLASS 9.1	27-24-26-04	ECLASS 10.0	27-24-26-04
ECLASS 11.0	27-24-26-04	ECLASS 12.0	27-24-26-04
ECLASS 13.0	27-24-26-04	ECLASS 14.0	27-24-26-04
ECLASS 15.0	27-24-26-04		
	<u> </u>		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Sets - RJ45



IEC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET) 準拠の PushPull プラグインコネクタセット、金属製 (RJ45 インサートを含む)

一般注文データ

種別 IE-PS-V14M-RJ45-FH-P パージョン 注文番号 1012170000 プラグインサートRJ45ツールフリー, パリアント14金属, Cat.5 GTIN (EAN) 4032248719815 (ISO/IEC 11801) 数量 10 ST

Sets



PROFINET 仕様に準拠した PushPull 電源プラグインコネクタ

一般注文データ

種別	IE-PS-VAPM-5P-2.5	バージョン
注文番号	2465440000	電源コネクタ, プラグ, PROFINET, コネクター式
GTIN (EAN)	4050118522136	
数量	1 ST	
種別	IE-PS-VAPM-5P-2.5-QT	バージョン
注文番号	2912590000	電源コネクタ, プラグ, PROFINET
GTIN (EAN)	4099986536418	
数量	1 ST	

作成日 07.11.2025 08:20:14 MEZ