

HDC HP550 GHDE CR 1P M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



防護ハウジングは、加圧ダイキャスト使用の耐海水性アルミニウムから製造されます。

このハウジングシリーズは、高い耐水性やダスト保護、特に高い衝撃耐性を特徴とします。

高度な2段階の表面被覆により、信頼性が長期にわたって確保されます。

すべてのネジ、クリンプ接点、その他の外装部品は、耐食性を備えたステンレススチールで製造されています。

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| バージョン | , 設置サイズ: 550 |
| 注文番号 | 2599810000 |
| 種別 | HDC HP550 GHDE CR 1P M25 |
| GTIN (EAN) | 4064675049029 |
| 数量 | 1 items |

HDC HP550 GHDE CR 1P M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

MAMID承認件数



RoHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 66 mm | 奥行き (インチ) | 2.5984 inch |
| 高さ | 40.9 mm | 高さ (インチ) | 1.6102 inch |
| 幅 | 79.5 mm | 幅 (インチ) | 3.1299 inch |
| 正味重量 | 100 g | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

一般データ

| | | | |
|-------------|---------|---------|------------|
| ハウジング設計 | 隔壁ハウジング | 設置サイズ | 550 |
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | 色 | 黒色 |
| 表面仕上 | 粉体塗装 | ハロゲン不使用 | false |
| BG | 550 | 保護度合い | IP68, 勘合状態 |

寸法

| | |
|---|---------|
| 幅 | 79.5 mm |
|---|---------|

一般データ

| | | | |
|---|----|------|------|
| 色 | 黒色 | 表面仕上 | 粉体塗装 |
|---|----|------|------|

重要なメモ

| | |
|------|--|
| 製品情報 | 目的の操業に応じて、内部で生成された電圧は使用電圧を重ね合わせ、対応するピークを抑制することができます。これらのピーク電圧が公称電圧を超えないようにするためにすることが不可欠です。この仕様以外のアプリケーションをお探しの場合、ご連絡をお願いします。 |
|------|--|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC HP550 GHDE CR 1P M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

