

HDC HP550 GHDE CR 1P M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



防護ハウジングは、加圧ダイキャスト使用の耐海水性アルミニウムから製造されます。
このハウジングシリーズは、高い耐水性やダスト保護、特に高い衝撃耐性を特徴とします。
高度な2段階の表面被覆により、信頼性が長期にわたって確保されます。
すべてのネジ、クリンプ接点、その他の外装部品は、耐食性を備えたステンレススチールで製造されています。

一般注文データ

バージョン	, 設置サイズ: 550
注文番号	2599810000
種別	HDC HP550 GHDE CR 1P M25
GTIN (EAN)	4064675049029
数量	1 items

HDC HP550 GHDE CR 1P M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

深さ	66 mm	奥行き (インチ)	2.5984 inch
高さ	40.9 mm	高さ (インチ)	1.6102 inch
幅	79.5 mm	幅 (インチ)	3.1299 inch
正味重量	100 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

ハウジング設計	隔壁ハウジング	設置サイズ	550
UL 94 可燃性等級	V-0	色	黒色
ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム	表面仕上	粉体塗装
ハロゲン不使用	false	EMC ハウジング	はい
BG	550	保護度合い	IP68, 勘合状態

寸法

幅	79.5 mm
---	---------

一般データ

色	黒色	表面仕上	粉体塗装
---	----	------	------

重要なメモ

製品情報 目的の操業に応じて、内部で生成された電圧は使用電圧を重ね合わせ、対応するピークを抑制することができます。これらのピーク電圧が公称電圧を超えないようにすることが不可欠です。この仕様以外のアプリケーションをお探しの場合、ご連絡をお願いします。

分類

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC HP550 GHDE CR 1P M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

