

PRO CASE CAB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



工房や工場では、よく整理されたツールセットが好まれます。よく整理されたツールセットは、準備を最小限に抑えることができ、コスト削減につながります。ユーザーメリットと機能性に優れた製品を組み合わせる際に、ワイドミュラーはそうした知見を活かしています。ワイドミュラーの、各ワイヤエンドフェール切断、被覆剥き、および圧着対応の圧着セットは、ユーザーに実用的なツールキットを提供します。

一般注文データ

バージョン	Tool case with contents
注文番号	2602250000
種別	PRO CASE CAB
GTIN (EAN)	4050118613018
数量	1 items

PRO CASE CAB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	170 mm	奥行き (インチ)	6.6929 inch
高さ	400 mm	高さ (インチ)	15.748 inch
幅	480 mm	幅 (インチ)	18.8976 inch
正味重量	6162 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

技術データ

項目説明	ツールケース
------	--------

分類

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		

図面



PRO CASE CAB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空



工房や工場では、よく整理されたツールセットが好まれます。よく整理されたツールセットは、準備を最小限に抑えることができ、コスト削減につながります。ユーザーメリットと機能性に優れた製品を組み合わせる際に、ワイドミュラーはそうした知見を活かしています。ワイドミュラーの、各ワイヤエンドフェールール切断、被覆剥き、および圧着対応の圧着セットは、ユーザーに実用的なツールキットを提供します。

一般注文データ

種別	PRO CASE LEER	バージョン
注文番号	9202470000	Assortment box
GTIN (EAN)	4032248495788	
数量	1 ST	

カットツール



最大外径 8 mm、12 mm、14 mm、22 mm の導体対応カットツール。特殊形状の刃を使用すると、銅およびアルミニウム製の導体を、最小限の物理的な労力とピンチ不使用で切断できます。また切断工具(KT 8 ~ KT 22)には、EN/IEC 60900 に準拠した最大 1,000 V までの VDE および GS でテスト済みの保護絶縁材も付属します。

一般注文データ

種別	KT 8	バージョン
注文番号	9002650000	カットツール、片手操作用の切削工具
GTIN (EAN)	4008190020163	
数量	1 ST	

VDE 絶縁コンビネーションペンチ



ライブ電圧を扱う場合は、特別なガイドラインに従い、特殊ツール - この使用目的のために特別に製造され、検査を受けたツール - を使用する必要があります。ワイドミュラーは、国内および国際試験基準に準拠したすべてのペンチのラインアップを提供しています。DIN EN 60900 準拠の製造および検査がすべてのペンチに対して実施されます。ペンチは手の形状に沿うよう、人間工学的に設計され、把持の位置取りが改善されます。指同士を押し付けないことで、操作時の疲労を軽減します。

一般注文データ

種別	KBZ 180	バージョン
注文番号	9046290000	Pliers
GTIN (EAN)	4032248356485	
数量	1 ST	

アクセサリ

VDE 絶縁細線用電工ペンチ



ライブ電圧を扱う場合は、特別なガイドラインに従い、特殊ツール-この使用目的のために特別に製造され、検査を受けたツール-を使用する必要があります。ワイドミュラーは、国内および国際試験基準に準拠したすべてのペンチのラインアップを提供しています。DIN EN 60900 準拠の製造および検査がすべてのペンチに対して実施されます。ペンチは手の形状に沿うよう、人間工学的に設計され、把持の位置取りが改善されます。指同士を押し付けないことで、操作時の疲労を軽減します。

一般注文データ

種別	SE HD 180	バージョン
注文番号	9046330000	Diagonal-cutting pliers
GTIN (EAN)	4032248357635	
数量	1 ST	

VDE絶縁テレフォンプライヤ



ライブ電圧を扱う場合は、特別なガイドラインに従い、特殊ツール-この使用目的のために特別に製造され、検査を受けたツール-を使用する必要があります。ワイドミュラーは、国内および国際試験基準に準拠したすべてのペンチのラインアップを提供しています。DIN EN 60900 準拠の製造および検査がすべてのペンチに対して実施されます。ペンチは手の形状に沿うよう、人間工学的に設計され、把持の位置取りが改善されます。指同士を押し付けないことで、操作時の疲労を軽減します。

一般注文データ

種別	FRZ S 160	バージョン
注文番号	9046370000	Pliers
GTIN (EAN)	4032248357673	
数量	1 ST	

ツール



- 自動調整を使用したシールド除去ツール
- 細線仕様導体および固定式導体対応
- 機械・プラントエンジニアリング、鉄道・軌道、風力エネルギー、ロボットテクノロジー、防爆、および海洋・オフショア・造船などの分野に最適です
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 被覆剥き後のクランプダイの自動開閉
- 個別導体のファンアウト無し
- さまざまな絶縁材の厚さに調整可能
- 特別な調整無しで、2つのプロセスで2本の絶縁ケーブルを使用
- 自動調整断路装置にあそびのゆとり無し
- 長い耐用期間
- 最適な人間工学的デザイン

PRO CASE CAB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	STRIPAX	バージョン
注文番号	9005000000	ツール, ストリッピングおよび切削工具
GTIN (EAN)	4008190072506	
数量	1 ST	
種別	STRIPPER ROUND TOP	バージョン
注文番号	9918050000	Sheathing strippers
GTIN (EAN)	4032248359165	
数量	1 ST	

クリンプツール



プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルール対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

種別	PZ 10 HEX	バージョン
注文番号	1445070000	ワイヤ端フェルール用圧着ツール, 0.25mm ² , 10mm ² , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118250312	
数量	1 ST	

ねじ回し / 切断複合ツール「Swifty® CS」

複合型切削 / 被覆剥き工具 Swifty® CS および Swifty® CS セットは、1.5 mm² までの単線と 2.5 mm² までの可撓導体ケーブルの銅線を圧着不要で切断と被覆を行います。

一般注文データ

種別	SWIFTY CS SET	バージョン
注文番号	9006060000	切り込み・ねじ込み工具, 片手操作用の切削工具
GTIN (EAN)	4032248257638	
数量	1 ST	

PRO CASE CAB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ソケットレンチセット



アレンレンチは、DIN ISO 2936 L (DIN 911) 準拠の完全硬化の高合金クロムバナジウム鋼製で、表面は高品質に研磨されています。

一般注文データ

種別	SK WSD-S 1,5-10,0	バージョン
注文番号	9008850000	Mounting tool
GTIN (EAN)	4032248266609	
数量	1 ST	

スクリュードライバーセット



VDE 絶縁ドライバーセット、最大1000 V AC および 1500 V DC の通電部品作業対応、DIN EN 60900。IEC 900。各部品は「GS」の安全検査を受けています。完全硬化の高合金クロムバナジウムモリブデン鋼製ブレード、ガンメタル仕上げ。

一般注文データ

種別	SDI SET SLIM S3.5-6.5/P...	バージョン
注文番号	2749580000	取付けツール
GTIN (EAN)	4050118896329	
数量	1 ST	

キャビネットキー



ネジまたは直接プラグイン機能により、クリンプ導体は各配線スペースに固定されます。ワイドミューラーはスクリーねじ込み対応の幅広いツールを提供します。

一般注文データ

種別	CROSS-KEY UNIVERSAL	バージョン
注文番号	9918130000	Universal key
GTIN (EAN)	4032248371112	
数量	1 ST	

PRO CASE CAB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ソケットレンチセット



アレンレンチは、DIN ISO 2936 L (DIN 911) 準拠の完全硬化の高合金クロムバナジウム鋼製で、表面は高品質に研磨されています。

一般注文データ

種別	TH-S 9-40	バージョン
注文番号	9008880000	socket wrenches
GTIN (EAN)	4032248266630	
数量	1 ST	

LCD ディスプレイ搭載



電圧テスターの主要機能は、電圧の有無の確認です。2極電圧テスターは、業務保護規制要件を満たす唯一の認承取得済み検査機器です。

- LCD ディスプレイ搭載
- VDE 規格準拠、
- 高ピーク電圧強度
- あらゆるアプリケーションに最適なテスター

一般注文データ

種別	VT DIGI PRO	バージョン
注文番号	9918870000	テストツール、2極電圧テスター
GTIN (EAN)	4032248405756	
数量	1 ST	

無接点電圧計



- 4 mm の距離から応答
- 静電容量式により、電流不要
- わずか数ミリの公差で、隠れた破線を検出
- ソケット、ケーブルリール、分電器などの電圧伝導線を検出
- 表示：視覚あるいは、視覚と聴覚の両方
- VT LCL によるフラッシュライト機能搭載

一般注文データ

種別	VT LCL	バージョン
注文番号	2436670000	テストツール、ケーブル検出器
GTIN (EAN)	4050118450033	
数量	1 ST	

PRO CASE CAB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

プラスチックカラー付属フェルール端子のアソートメント



プラスチックカラー付属フェルール端子ボックス：

- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

種別	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	バージョン	
注文番号	9025430000	フェルールの品揃え, 箱, カラーコード: DIN	
GTIN (EAN)	4008190337162		
数量	1 ST		

連続テスト



導電性テスターの完全絶縁のプラスチック製ハウジングは、耐衝撃性および耐破壊性を備えており、それらの機器は過酷な状況でも日常使用に適しています。トーチを内蔵しているため、不具合のあるケーブルを迅速かつ安全に発見することができます。導電性試験の結果は、視覚的あるいは聴覚的に通知できます。

一般注文データ

種別	VT CTL	バージョン	
注文番号	2436690000	テストツール, 試験装置	
GTIN (EAN)	4050118450040		
数量	1 ST		

計測装置



ワイドミュラーの精密ツールは世界中で使用されています。

ワイドミュラーはこの責任を真剣に受け止め、全体にわたってサービスを提供しています。

ツールは長年使い続けても、完全に機能するものでなければなりません。したがって、ワイドミュラーは「ツール認定」サービスを提供しています。この技術的な定期検査によって、ワイドミュラーはツールの適切な機能と品質を保証することができるのです。

一般注文データ

種別	FLEXIMET 5 M	バージョン	
注文番号	2534210000	Measuring tape	
GTIN (EAN)	4050118545975		
数量	1 ST		