

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



工房や工場では、よく整理されたツールセットが好まれます。よく整理されたツールセットは、準備を最小限に抑えることができ、コスト削減につながります。ユーザーメリットと機能性に優れた製品を組み合わせる際に、ワイドミュラーはそうした知見を活かしています。ワイドミュラーの、各ワイヤエンドフェルール切断、被覆剥き、および圧着対応の圧着セットは、ユーザーに実用的なツールキットを提供します。

一般注文データ

バージョン	Tool case with contents
注文番号	<u>2602260000</u>
種別	PRO CASE UL
GTIN (EAN)	4050118613025
数量	1 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2026-02-28T00:00:00+01:00



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	170 mm	奥行き (インチ)	6.6929 inch
高さ	400 mm	ー 高さ(インチ)	15.748 inch
幅	480 mm	<u>ーーー</u> 幅(インチ)	18.8976 inch
正味重量	6563 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

技術データ

項目説明	ツールケーフ
계 H 하면	クールクース

分類

ETIM CO	F0000140	ETIMA 7.0	F0000110
ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 9.0	21-04-50-03
ECLASS 9.1	21-10-01-90	ECLASS 10.0	21-04-50-03
ECLASS 11.0	21-04-50-03	ECLASS 12.0	21-04-50-03
ECLASS 13.0	21-04-50-03	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空



工房や工場では、よく整理されたツールセットが好まれます。よく整理されたツールセットは、準備を最小限に抑えることができ、コスト削減につながります。ユーザーメリットと機能性に優れた製品を組み合わせる際に、ワイドミュラーはそうした知見を活かしています。ワイドミュラーの、各ワイヤエンドフェルール切断、被覆剥き、および圧着対応の圧着セットは、ユーザーに実用的なツールキットを提供します。

一般注文データ

種別 注文番号 GTIN (EAN) PRO CASE LEER 9202470000

4032248495788

数量 1 S

バージョン Assortment box

カットツール



最大外径 8 mm、12 mm、14 mm、22 mm の導体対応カットツール。特殊形状の刃を使用すると、銅およびアルミニウム製の導体を、最小限の物理的な労力とピンチ不使用で切断できます。また切断工具(KT 8 ~ KT 22)には、EN/IEC 60900 に準拠した最大 1,000 V までの VDEおよび GS でテスト済みの保護絶縁材も付属します。

一般注文データ

種別 注文番号

KT 8

9002650000

カットツール, 片手操作用の切削工具

バージョン

GTIN (EAN) 4008190020163

数量 1 ST

VDE 絶縁コンビネーションペンチ



ライブ電圧を扱う場合は、特別なガイドラインに従い、特殊ツール - この使用目的のために特別に製造され、検査を受けたツール - を使用する必要があります。ワイドミュラーは、国内および国際試験基準に準拠したすべてのペンチのラインアップを提供しています。DIN EN 60900 準拠の製造および検査がすべてのペンチはよりして実施されます。

ペンチは手の形状に沿うよう、人間工学的に設計され、 把持の位置取りが改善されます。指同士を押し付けない ことで、操作時の疲労を軽減します。

一般注文データ

種別 KBZ 180 注文番号 <u>9046290000</u> GTIN (EAN) 4032248356485

バージョン Pliers

数量 1 ST

作成日 05.11.2025 07:04:26 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

VDE 絶縁細線用電エペンチ



ライブ電圧を扱う場合は、特別なガイドラインに従い、 特殊ツール - この使用目的のために特別に製造され、検査 を受けたツール - を使用する必要があります。 ワイドミュラーは、国内および国際試験基準に準拠した すべてのペンチのラインアップを提供しています。 DIN EN 60900 準拠の製造および検査がすべてのペンチ に対して実施されます。

ペンチは手の形状に沿うよう、人間工学的に設計され、 把持の位置取りが改善されます。指同士を押し付けない ことで、操作時の疲労を軽減します。

一般注文データ

種別 SE HD 180 注文番号 GTIN (EAN)

9046330000 4032248357635

数量 1 ST

バージョン

Diagonal-cutting pliers

VDE絶縁テレフォンプライヤ



ライブ電圧を扱う場合は、特別なガイドラインに従い、 特殊ツール - この使用目的のために特別に製造され、検査 を受けたツール - を使用する必要があります。

ワイドミュラーは、国内および国際試験基準に準拠した すべてのペンチのラインアップを提供しています。 DIN EN 60900 準拠の製造および検査がすべてのペンチ

に対して実施されます。 ペンチは手の形状に沿うよう、人間工学的に設計され、 把持の位置取りが改善されます。指同士を押し付けない ことで、操作時の疲労を軽減します。

-般注文データ

種別 FRZ S 160 注文番号 9046370000 GTIN (EAN) 4032248357673

バージョン Pliers

数量

ツール



- 自動調整を使用したシールド除去ツール
- ・ 細線仕様導体および固定式導体対応
- 機械・プラントエンジニアリング、鉄道・軌道、風力エ ネルギー、ロボットテクノロジー、防爆、および海洋・ オフショア・造船などの分野に最適です
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 被覆剥き後のクランプダイの自動開閉
- 個別導体のファンアウト無し
- さまざまな絶縁材の厚さに調整可能
- 特別な調整無しで、2つのプロセスで2本の絶縁ケーブ ルを使用
- 自動調整断路装置にあそびのゆとり無し
- 長い耐用期間
- 最適な人間工学的デザイン



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	STRIPAX	バージョン
注文番号	9005000000	ツール, ストリッピングおよび切削工具
GTIN (EAN)	4008190072506	
数量	1 ST	
種別	STRIPPER ROUND TOP	バージョン
注文番号	9918050000	Sheathing strippers
GTIN (EAN)	4032248359165	
数量	1 ST	
種別	STRIPAX ULTIMATE	バージョン
注文番号	<u>1468880000</u>	ツール, ストリッピングおよび切削工具
GTIN (EAN)	4050118274158	
数量	1 ST	
種別	AM 16	バージョン
注文番号	9204190000	ツール, シースストリッパー
GTIN (EAN)	4032248608133	
数量	1 ST	

クリンプツール



プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルール対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

種別	PZ 10 HEX	バージョン
注文番号	<u>1445070000</u>	ワイヤ端フェルール用圧着ツール, 0.25mm², 10mm², 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118250312	
数量	1 ST	

ソケットレンチセット

アレンレンチ は、DIN ISO 2936 L (DIN 911) 準拠の完全 硬化の高合金クロムバナジウム鋼製で、表面は高品質に 研磨されています。



一般注文データ

15-11		
種別	SK WSD-S 1,5-10,0	バージョン
注文番号	9008850000	Mounting tool
GTIN (EAN)	4032248266609	
数量	1 ST	

作成日 05.11.2025 07:04:26 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

非絶縁スクリュードライバーセット



ワイドミュラー SoftFinish 一般用途スクリュードライ バー、硬化クロムバナジウムモリブデン鋼製ブレード、 マットクロム仕上。

一般注文データ

種別 SD SET S2.5-5.5/PH1/2

注文番号 2749200000

GTIN (EAN) 4050118895506

数量 1 ST バージョン

スクリュードライバーセット

スクリュードライバーセット



VDE 絶縁ドライバーセット、最大1000 V AC および 1500 V DC の通電部品作業対応、DIN EN 60900。IEC 900.各部品は「GS」の安全検査を受けています。完全 硬化の高合金クロームバナジウムモリブデン鋼製ブレー ド、ガンメタル仕上げ。

一般注文データ

SDI SET SLIM S3.5-6.5/P... 種別 注文番号

2749580000

4050118896329

数量 1 ST

GTIN (EAN)

バージョン

取付けツール

キャビネットキー



ネジまたは直接プラグイン機能により、クリンプ導体は 各配線スペースに固定されます。ワイドミュラーはスク リューねじ込み対応の幅広いツールを提供します。

一般注文データ

バージョン 種別 CROSS-KEY UNIVERSAL 注文番号 9918130000 Univeral key

GTIN (EAN) 4032248371112

数量 1 ST

作成日 05.11.2025 07:04:26 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

LCD ディスプレイ搭載



電圧テスターの主要機能は、電圧の有無の確認です。2極 電圧テスターは、業務保護規制要件を満たす唯一の認承 取得済み検査機器です。

- LCD ディスプレイ搭載
- VDE 規格準拠、
- ・高ピーク電圧強度
- あらゆるアプリケーションに最適なテスター

一般注文データ

種別 注文番号 GTIN (EAN)

VT DIGI PRO 9918870000

4032248405756

数量

バージョン

テストツール, 2極電圧テスター

無接点電圧計



- 4 mm の距離から応答
- ・静電容量式により、電流不要
- わずか数ミリの公差で、隠れた破線を検出
- ソケット、ケーブルリール、分電器などの電圧伝導線を 検出
- 表示:視覚あるいは、視覚と聴覚の両方
- VT LCL によるフラッシュライト機能搭載

一般注文データ

種別 注文番号 VT LCL

2436670000

GTIN (EAN) 4050118450033

数量 1 ST バージョン

テストツール,ケーブル検出器

連続テスタ



導電性テスターの完全絶縁のプラスチック製ハウジング は、耐衝撃性および耐破壊性を備えており、それらの機 器は過酷な状況でも日常使用に適しています。トーチを 内蔵しているため、不具合のあるケーブルを迅速かつ安 全に発見することができます。導電性試験の結果は、視 覚的あるいは聴覚的に通知できます。

一般注文データ

種別 VT CTL 注文番号 2436690000

バージョン テストツール, 試験装置

1 ST

GTIN (EAN)

作成日 05.11.2025 07:04:26 MEZ

4050118450040



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

プラスチックカラー付属フェルール端子のアソートメント



プラスチックカラー付属フェルール端子ボックス:

- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

種別 H-BOX 0,5-2,5QMM DIN

注文番号 9025430000

GTIN (EAN) 4008190337162

数量 1 ST

バージョン

フェルールの品揃え, 箱, カラーコード: DIN

計測装置



ワイドミュラーの精密ツールは世界中で使用されています。

ワイドミュラーはこの責任を真剣に受け止め、全体にわたってサービスを提供しています。

ツールは長年使い続けても、完全に機能するものでなければなりません。したがって、ワイドミュラーは「ツール認定」サービスを提供しています。この技術的な定期検査によって、ワイドミュラーはツールの適切な機能と品質を保証することができるのです。

一般注文データ

種別 FLEXIMET 5 M 注文番号 <u>2534210000</u> GTIN (EAN) 4050118545975 数量 1 ST

バージョン

Measuring tape

作成日 05.11.2025 07:04:26 MEZ