

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|--------|-----------|--------------|
| 深さ | 170 mm | 奥行き (インチ) | 6.6929 inch |
| 高さ | 400 mm | 高さ (インチ) | 15.748 inch |
| 幅 | 480 mm | 幅 (インチ) | 18.8976 inch |
| 正味重量 | 7266 g | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 7a, 7cl |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028 |

技術データ

| | |
|------|--------|
| 項目説明 | ツールケース |
|------|--------|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000149 | ETIM 9.0 | EC000149 |
| ETIM 10.0 | EC000149 | ECLASS 14.0 | 21-04-50-03 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-50-03 | | |

図面



PRO CASE ELEC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空



工房や工場では、よく整理されたツールセットが好まれます。よく整理されたツールセットは、準備を最小限に抑えることができ、コスト削減につながります。ユーザーメリットと機能性に優れた製品を組み合わせる際に、ワイドミュラーはそうした知見を活かしています。ワイドミュラーの、各ワイヤエンドフェールール切断、被覆剥き、および圧着対応の圧着セットは、ユーザーに実用的なツールキットを提供します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|----------------|
| 種別 | PRO CASE LEER | バージョン |
| 注文番号 | 9202470000 | Assortment box |
| GTIN (EAN) | 4032248495788 | |
| 数量 | 1 ST | |

カットツール



最大外径 8 mm、12 mm、14 mm、22 mm の導体対応カットツール。特殊形状の刃を使用すると、銅およびアルミニウム製の導体を、最小限の物理的な労力とピンチ不使用で切断できます。また切断工具(KT 8 ~ KT 22)には、EN/IEC 60900 に準拠した最大 1,000 V までの VDE および GS でテスト済みの保護絶縁材も付属します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------|
| 種別 | KT 8 | バージョン |
| 注文番号 | 9002650000 | カットツール、片手操作用の切削工具 |
| GTIN (EAN) | 4008190020163 | |
| 数量 | 1 ST | |

VDE 絶縁コンビネーションペンチ



ライブ電圧を扱う場合は、特別なガイドラインに従い、特殊ツール - この使用目的のために特別に製造され、検査を受けたツール - を使用する必要があります。ワイドミュラーは、国内および国際試験基準に準拠したすべてのペンチのラインアップを提供しています。DIN EN 60900 準拠の製造および検査がすべてのペンチに対して実施されます。ペンチは手の形状に沿うよう、人間工学的に設計され、把持の位置取りが改善されます。指同士を押し付けないことで、操作時の疲労を軽減します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--------|
| 種別 | KBZ 180 | バージョン |
| 注文番号 | 9046290000 | Pliers |
| GTIN (EAN) | 4032248356485 | |
| 数量 | 1 ST | |

アクセサリ

VDE 絶縁細線用電工ペンチ



ライブ電圧を扱う場合は、特別なガイドラインに従い、特殊ツール-この使用目的のために特別に製造され、検査を受けたツール-を使用する必要があります。ワイドミュラーは、国内および国際試験基準に準拠したすべてのペンチのラインアップを提供しています。DIN EN 60900 準拠の製造および検査がすべてのペンチに対して実施されます。ペンチは手の形状に沿うよう、人間工学的に設計され、把持の位置取りが改善されます。指同士を押し付けないことで、操作時の疲労を軽減します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------|
| 種別 | SE HD 180 | バージョン |
| 注文番号 | 9046330000 | Diagonal-cutting pliers |
| GTIN (EAN) | 4032248357635 | |
| 数量 | 1 ST | |

VDE絶縁テレフォンプライヤ



ライブ電圧を扱う場合は、特別なガイドラインに従い、特殊ツール-この使用目的のために特別に製造され、検査を受けたツール-を使用する必要があります。ワイドミュラーは、国内および国際試験基準に準拠したすべてのペンチのラインアップを提供しています。DIN EN 60900 準拠の製造および検査がすべてのペンチに対して実施されます。ペンチは手の形状に沿うよう、人間工学的に設計され、把持の位置取りが改善されます。指同士を押し付けないことで、操作時の疲労を軽減します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--------|
| 種別 | FRZ S 160 | バージョン |
| 注文番号 | 9046370000 | Pliers |
| GTIN (EAN) | 4032248357673 | |
| 数量 | 1 ST | |

ツール



- 自動調整を使用したシールド除去ツール
- 細線仕様導体および固定式導体対応
- 機械・プラントエンジニアリング、鉄道・軌道、風力エネルギー、ロボットテクノロジー、防爆、および海洋・オフショア・造船などの分野に最適です
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 被覆剥き後のクランプダイの自動開閉
- 個別導体のファンアウト無し
- さまざまな絶縁材の厚さに調整可能
- 特別な調整無しで、2つのプロセスで2本の絶縁ケーブルを使用
- 自動調整断路装置にあそびのゆとり無し
- 長い耐用期間
- 最適な人間工学的デザイン

アクセサリ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------|
| 種別 | STRIPAX | バージョン |
| 注文番号 | 9005000000 | ツール, ストリッピングおよび切削工具 |
| GTIN (EAN) | 4008190072506 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | STRIPAX ULTIMATE | バージョン |
| 注文番号 | 1468880000 | ツール, ストリッピングおよび切削工具 |
| GTIN (EAN) | 4050118274158 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | AM 16 | バージョン |
| 注文番号 | 9204190000 | ツール, シースストリッパー |
| GTIN (EAN) | 4032248608133 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | STRIPPER ROUND TOP | バージョン |
| 注文番号 | 9918050000 | Sheathing strippers |
| GTIN (EAN) | 4032248359165 | |
| 数量 | 1 ST | |

クリンプツール



プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルルール対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | PZ 10 HEX | バージョン |
| 注文番号 | 1445070000 | ワイヤ端フェルルール用圧着ツール, 0.25mm ² , 10mm ² , 六角クリンプ |
| GTIN (EAN) | 4050118250312 | |
| 数量 | 1 ST | |

Crimping tools



絶縁コネクタ対応クリンプツール
ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ、プラグインコネクタ

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。
- DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | CTI 6 | バージョン |
| 注文番号 | 9006120000 | プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.5mm ² , 6mm ² , 楕円クリンプ, ダブルクリンプ |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | |
| 数量 | 1 ST | |

PRO CASE ELEC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ソケットレンチセット

O₁sw

アレンレンチは、DIN ISO 2936 L (DIN 911) 準拠の完全硬化の高合金クロムバナジウム鋼製で、表面は高品質に研磨されています。

一般注文データ

種別 SK WSD-S 1,5-10,0
注文番号 [9008850000](#)
GTIN (EAN) 4032248266609
数量 1 ST

バージョン
Mounting tool

スクリュードライバーセット



VDE 絶縁ドライバーセット、最大1000 V AC および 1500 V DC の通電部品作業対応、DIN EN 60900。IEC 900。各部品は「GS」の安全検査を受けています。完全硬化の高合金クロムバナジウムモリブデン鋼製ブレード、ガンメタル仕上げ。

一般注文データ

種別 SDI SET SLIM S3.5-6.5/P...
注文番号 [2749580000](#)
GTIN (EAN) 4050118896329
数量 1 ST

バージョン
取付けツール

非絶縁スクリュードライバーセット



ワイドミュラー SoftFinish 一般用途スクリュードライバー、硬化クロムバナジウムモリブデン鋼製ブレード、マットクロム仕上。

一般注文データ

種別 SD SET S2.5-5.5/PH1/2
注文番号 [2749200000](#)
GTIN (EAN) 4050118895506
数量 1 ST

バージョン
スクリュードライバーセット

PRO CASE ELEC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

キャビネットキー



ネジまたは直接プラグイン機能により、クリンプ導体は各配線スペースに固定されます。ワイドミュラーはスクリューねじ込み対応の幅広いツールを提供します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---------------|
| 種別 | CROSS-KEY UNIVERSAL | バージョン |
| 注文番号 | 9918130000 | Universal key |
| GTIN (EAN) | 4032248371112 | |
| 数量 | 1 ST | |

LCD ディスプレイ搭載



電圧テスターの主要機能は、電圧の有無の確認です。2極電圧テスターは、業務保護規制要件を満たす唯一の認承取得済み検査機器です。

- LCD ディスプレイ搭載
- VDE 規格準拠、
- 高ピーク電圧強度
- あらゆるアプリケーションに最適なテスター

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------------|
| 種別 | VT DIGI PRO | バージョン |
| 注文番号 | 9918870000 | テストツール, 2極電圧テスター |
| GTIN (EAN) | 4032248405756 | |
| 数量 | 1 ST | |

無接点電圧計



- 4 mm の距離から応答
- 静電容量式により、電流不要
- わずか数ミリの公差で、隠れた破線を検出
- ソケット、ケーブルリール、分電器などの電圧伝導線を検出
- 表示：視覚あるいは、視覚と聴覚の両方
- VT LCL によるフラッシュライト機能搭載

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 種別 | VT LCL | バージョン |
| 注文番号 | 2436670000 | テストツール, ケーブル検出器 |
| GTIN (EAN) | 4050118450033 | |
| 数量 | 1 ST | |

連続テスト



導電性テスターの完全絶縁のプラスチック製ハウジングは、耐衝撃性および耐破壊性を備えており、それらの機器は過酷な状況でも日常使用に適しています。トーチを内蔵しているため、不具合のあるケーブルを迅速かつ安全に発見することができます。導電性試験の結果は、視覚的あるいは聴覚的に通知できます。

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|--------------|--|
| 種別 | VT CTL | バージョン | |
| 注文番号 | 2436690000 | テストツール, 試験装置 | |
| GTIN (EAN) | 4050118450040 | | |
| 数量 | 1 ST | | |

プラスチックカラー付属フェルール端子のアソートメント



プラスチックカラー付属フェルール端子ボックス：

- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|---------------------------|--|
| 種別 | H-BOX 0,5-2,5QMM DIN | バージョン | |
| 注文番号 | 9025430000 | フェルールの品揃え, 箱, カラーコード: DIN | |
| GTIN (EAN) | 4008190337162 | | |
| 数量 | 1 ST | | |

計測装置



ワイドミュラーの精密ツールは世界中で使用されています。

ワイドミュラーはこの責任を真剣に受け止め、全体にわたってサービスを提供しています。

ツールは長年使い続けても、完全に機能するものでなければなりません。したがって、ワイドミュラーは「ツール認定」サービスを提供しています。この技術的な定期検査によって、ワイドミュラーはツールの適切な機能と品質を保証することができるのです。

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|----------------|--|
| 種別 | FLEXIMET 5 M | バージョン | |
| 注文番号 | 2534210000 | Measuring tape | |
| GTIN (EAN) | 4050118545975 | | |
| 数量 | 1 ST | | |