

H0,5/16S OR BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似



- リール巻きフェルール端子 (5,000 個)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------------|
| バージョン | ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 橙色 |
| 注文番号 | 2604620000 |
| 種別 | H0,5/16S OR BD GSP |
| GTIN (EAN) | 4050118649420 |
| 数量 | 4200 items |

H0,5/16S OR BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



| | |
|-----------------------|---------------------------|
| ROHS | 適合 |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号 (UR) | E354986 |

寸法と重量

| | |
|------|--------|
| 正味重量 | 0.11 g |
|------|--------|

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

技術データ

| | | | |
|------|------------------------|-------|----|
| 項目説明 | ワイヤー端フェルールの リール、 橙色 | バージョン | 標準 |
|------|------------------------|-------|----|

ワイヤエンドフェルール

| | | | |
|----------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 接点面直径 (D1) | 1 mm | 接点面長さ (L2) | 10 mm |
| カラー直径 (D2) | 2.9 mm | プラスチックカラー厚 (S2) | 0.25 mm |
| L1 (mm) | 16.00 mm | 導体接続断面積 AWG、最大. | AWG 20 |
| 金属製スリーブ厚み (S1) | 0.15 mm | 被覆剥ぎ長さ | 12 mm |
| 導体断面 | 0.5 mm ² | カラーコード | Weidmueller |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

図面

図面

