BVFL HYBRID CUSTOMER SAMPLE BOX



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



OMNATE Signal および OMNIMATE Power は、回路基板用端子台、プラグインコネクタ、および信号処理とパワーエレクトロニクスに重点を置いた工業用途に対応するパネルフィードスルー端子台です。

最大232A、最大1000V(IEC)または600V(UL)で230Aの大電流に対応します。 これらのコンポーネントは、アプリケーション指向の設計、効率的な生産、信頼性の高いアプリケーション向けに最適化されています。 OMINATE Data は、産業用イーサネット環境での安全なデータ転送に対応する、RJ45 および USB 回路基板のソケットです。

ワイドミュラーの RJ45 コンポーネントは、最大 1 Gb / 秒の高いデータ速度で信頼性の高い送信を実現します。 TH、THR、または SMT はんだ付加工に対応する、多種のバリエーションを有するメス側ソケットは、PCB 部品のあらゆる一般技術に適合します。 RJ45 回路基板 ソケットの形状種別が異なるため、個別のエンクロージャーの形状に適応できます。

一般注文データ

バージョン	プリント基板用プラグインコネクタ,サンプルキッ
	ト, OMNIMATE電源 – シリーズBV/SV 7.62HP
注文番号	<u>2615770000</u>
種別	BVFL HYBRID CUSTOMER SAMPLE BOX
GTIN (EAN)	4050118630602
数量	1 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2025-08-31T00:00:00+02:00

カタログステータス / 図面 1



BVFL HYBRID CUSTOMER SAMPLE BOX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 154 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません	

重要なメモ

注意事項

分類

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-04-02
ECLASS 9.1	27-44-04-92	ECLASS 10.0	27-44-04-02
ECLASS 11.0	27-46-02-01	ECLASS 12.0	27-46-02-01
ECLASS 13.0	27-46-02-01	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		

カタログステータス / 図面 2