

BVFL HYBRID CUSTOMER SAMPLE BOX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



OMNATE Signal および OMNIMATE Power は、回路基板用端子台、プラグインコネクタ、および信号処理とパワーエレクトロニクスに重点を置いた工業用途に対応するパネルフィードスルー端子台です。

最大232A、最大1000V (IEC) または600V (UL) で230Aの大電流に対応します。これらのコンポーネントは、アプリケーション指向の設計、効率的な生産、信頼性の高いアプリケーション向けに最適化されています。OMNIMATE Data は、産業用イーサネット環境での安全なデータ転送に対応する、RJ45 および USB 回路基板のソケットです。

ワイドミュラーの RJ45 コンポーネントは、最大 1 Gb / 秒の高いデータ速度で信頼性の高い送信を実現します。TH、THR、または SMT はんだ付加工に対応する、多種のバリエーションを有するメス側ソケットは、PCB 部品のあらゆる一般技術に適合します。RJ45 回路基板ソケットの形状種別が異なるため、個別のエンクロージャーの形状に適応できます。

一般注文データ

バージョン	プリント基板用プラグインコネクタ, サンプルキット, OMNIMATE電源 - シリーズBV/SV 7.62HP
注文番号	2615770000
種別	BVFL HYBRID CUSTOMER SAMPLE BOX
GTIN (EAN)	4050118630602
数量	1 items
配送ステータス	中止
利用可能期限	2025-08-31T00:00:00+02:00

BVFL HYBRID CUSTOMER SAMPLE BOX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 154 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

重要なメモ

注意事項

分類

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		