データシート

SAI-H4-M12-L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似



一般注文データ

バージョン	Yコネクタ
注文番号	2616450000
種別	SAI-H4-M12-L
GTIN (EAN)	4050118621518
数量	1 items

データシート

SAI-H4-M12-L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数	
ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号（cULus）	E310075

寸法と重量

正味重量	100 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外（該当する場合/既知の場合）	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	5	コーディング	L-coded
接触表面	金メッキ	ハウジング主要材質	TPU
公称電流	16 A	保護度合い	IP67, IP65, IP68
汚染度	3	ケーブルグランド	M 12
シールド接続	いいえ	ハウジングの温度範囲	-30 - +90 °C

接続データ

シングルコンセント 3 – プラグインコネクタ	M12ソケット	グループコンセント – プラグインコネクタ	M12ピン
シングルコンセント 1 – プラグインコネクタ	M12ソケット	単一コンセント2 – プラグインコネクタ	M12ソケット
締付けトルク	M12：0.8 ~ 1.2 Nm		

標準

コネクタ規格	IEC 61076-2-111

一般データ

極数	5	コーディング	L-coded
接触表面	金メッキ	ハウジング主要材質	TPU
公称電流	16 A	保護度合い	IP67, IP65, IP68
汚染度	3	ケーブルグランド	M 12
定格電圧	63 V DC	シールド接続	いいえ
ハウジングの温度範囲	-30 - +90 °C	導体外径	-

分類

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		


SAI-H4-M12-L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

図面


寸法図



配線図



極スキーム



極スキーム

