


## HS-FR 2.4-4.8/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



熱収縮性のスリーブは、2辺に印刷可能で、ケーブルや導体のマーキングや絶縁に使用できます。細線仕様で熱収縮性の高い材質で、導体の周りに完全にフィットし、スペースを節約できます。

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | 導体およびケーブルマーカ、2.4 - 4.8 mm, 24.9 x 7.7 mm, 黄色 |
| 注文番号       | <a href="#">2621610000</a>                   |
| 種別         | HS-FR 2.4-4.8/25 MM Y                        |
| GTIN (EAN) | 4050118625431                                |
| 数量         | 2000 items                                   |

## HS-FR 2.4-4.8/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|      |         |           |             |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ   | 0.77 mm | 奥行き (インチ) | 0.0303 inch |
| 高さ   | 24.9 mm | 高さ (インチ)  | 0.9803 inch |
| 幅    | 7.7 mm  | 幅 (インチ)   | 0.3031 inch |
| 正味重量 | 0.3 g   |           |             |

## 温度

動作温度範囲 -55...125 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

|                |               |              |  |
|----------------|---------------|--------------|--|
| 印刷種別           | ニュートラル        | 幅            | 7.7 mm   |
| 動作温度範囲、最大      | 125 °C        | 動作温度範囲、最小    | -55 °C   |
| 色              | 黄色            | ハロゲン         | いいえ  |
| 基本材質           | ポリオレフィン       | 印刷文字         | 非搭載  |
| ラベリングフィールドのサイズ | 7.7 x 24.9 mm | 互換性を有するプリンター | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |
| 動作温度範囲         | -55...125 °C  | ロールあたりの数     | 2000   |

## 導体およびケーブルマーカ

|                |                          |         |                   |
|----------------|--------------------------|---------|-------------------|
| 導体接続断面積 AWG、最大 | AWG 12                   | ハロゲン    | いいえ               |
| 配線接続断面積 AWG、最小 | AWG 18                   | 導体断面、最大 | 4 mm <sup>2</sup> |
| 導体断面、最小        | 0.75 mm <sup>2</sup>     | 導体外径、最大 | 4.8 mm            |
| 導体外径、最小        | 2.4 mm                   | 収縮率     | 2:1               |
| 推奨収縮温度         | 90 °C                    | 導体外径    | 2.4 - 4.8 mm      |
| 接続配線の断面        | 0.75 - 4 mm <sup>2</sup> |         |                   |

## 分類


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**HS-FR 2.4-4.8/25 MM Y**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HS-FR 2.4-4.8/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## インクリボン




熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| 種別         | RIBBON MM-HS 60/300 SW     | バージョン      |
| 注文番号       | <a href="#">2448880000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118462944              |            |
| 数量         | 1 ST                       |            |

## THM MULTIMARK




熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

|            |                            |       |
|------------|----------------------------|-------|
| 種別         | MULTIMARK ROLLER 115       | バージョン |
| 注文番号       | <a href="#">1357420000</a> |       |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |       |
| 数量         | 1 ST                       |       |

## THM MULTIMARK PLUS



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

|            |                            |       |
|------------|----------------------------|-------|
| 種別         | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | バージョン |
| 注文番号       | <a href="#">2672590000</a> |       |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |       |
| 数量         | 1 ST                       |       |