

**FP ENC DR07 230 3B**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



FieldPower® ポックス対応の、非常に広い範囲のアクセサリ。  
ケーブルシール、端子レール、ロック材など。

**一般注文データ**

バージョン	Field Power®ターミナルレール, スチール、亜鉛メッキ, 230 mm, ベース部対応
注文番号	<a href="#">2633460000</a>
種別	FP ENC DR07 230 3B
GTIN (EAN)	4050118664409
数量	5 items

**FP ENC DR07 230 3B**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**技術データ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

深さ	7.5 mm	奥行き (インチ)	0.2953 inch
高さ	35 mm	高さ (インチ)	1.378 inch
幅	230 mm	幅 (インチ)	9.0551 inch
正味重量	8.8 g		

**温度**

保管温度	動作温度	-40 °C...85 °C
------	------	----------------

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**一般データ**

基本材質	スチール、亜鉛メッキ	絶縁材	スチール
色	銀色, 黒色	取り付け方式	接続されている
取り付け位置、取り付け通知	ベース部対応	バージョン	スロットなし

**一般仕様**

絶縁材	スチール	基本材質	スチール、亜鉛メッキ
色	銀色, 黒色		

**分類**

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

**FP ENC DR07 230 3B**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

