

FP ENC DR07 230 3B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



FieldPower® ボックス対応の、非常に広い範囲のアクセサリ。
ケーブルシール、端子レール、ロック材など。

一般注文データ

バージョン	Field Power®ターミナルレール, スチール、亜鉛メッキ, 230 mm, ベース部対応
注文番号	2633460000
種別	FP ENC DR07 230 3B
GTIN (EAN)	4050118664409
数量	5 items

FP ENC DR07 230 3B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	7.5 mm	奥行き (インチ)	0.2953 inch
高さ	35 mm	高さ (インチ)	1.378 inch
幅	230 mm	幅 (インチ)	9.0551 inch
正味重量	8.8 g		

温度

保管温度 動作温度 -40 °C...85 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

基本材質	スチール、亜鉛メッキ	絶縁材	スチール
色	銀色, 黒色	取り付け方式	接続されている
取り付け位置、取り付け通知	ベース部対応	バージョン	スロットなし

一般仕様

絶縁材	スチール	基本材質	スチール、亜鉛メッキ
色	銀色, 黒色		

分類

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

