

WPC WAGON

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



配線プロセスセンターの個別調整に対応するオプションのアクセサリ。ワークショップトロリーまたは外部装置、追加のプリンタまたはグリッパトレイに、直接接続のケーブル給電システム。

一般注文データ

バージョン	自動機器
注文番号	2634140000
種別	WPC WAGON
GTIN (EAN)	4050118688122
数量	1 items

WPC WAGON

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	750 mm	奥行き (インチ)	29.5275 inch
高さ	1800 mm	高さ (インチ)	70.866 inch
幅	1100 mm	幅 (インチ)	43.307 inch
正味重量	30000 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 影響なし
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

WPC

電氣的接続	100 - 240 V AC / 50/60 Hz	ディスプレイの種類	15インチタッチスクリーン
注意事項	ピボット表示ホルダー, 最大積載荷重 180 kg, ケーブル配線が完了し、追加の主電源プラグとUSB接続を備えたパネル, 携帯電話の使用	圧縮空気接続	5.5 bar

自動カット

圧縮空気接続 5.5 bar 電氣的接続 100 - 240 V AC / 50/60 Hz

PW65メンテナンス - 自動被覆剥き/圧着

圧縮空気接続 5.5 bar 電氣的接続 100 - 240 V AC / 50/60 Hz

分類

ETIM 8.0	EC011808	ETIM 9.0	EC011808
ETIM 10.0	EC011808	ECLASS 14.0	21-07-03-08
ECLASS 15.0	21-07-03-08		