

## WPC WAGON

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



配線プロセスセンターの個別調整に対応するオプションのアクセサリ。ワークショットロリーまたは外部装置、追加のプリンタまたはグリッパトレイに、直接接続のケーブル給電システム。

## 一般注文データ

バージョン	自動機器
注文番号	<a href="#">2634140000</a>
種別	WPC WAGON
GTIN (EAN)	4050118688122
数量	1 items

## WPC WAGON

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 承認

RoHS	適合
------	----

## 寸法と重量

深さ	750 mm	奥行き (インチ)	29.5275 inch
高さ	1800 mm	高さ (インチ)	70.866 inch
幅	1100 mm	幅 (インチ)	43.307 inch
正味重量	30000 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## WPC

電気的接続	100 - 240 V AC / 50/60 Hz	ディスプレイの種類	15インチタッチスクリーン
注意事項	ピボット表示ホルダー, 最大積載荷重180 kg, ケーブル配線が完了し、追加の主電源プラグとUSB接続を備えたパネル, 携帯電話の使用	圧縮空気接続	5.5 bar

## 自動カット

圧縮空気接続	5.5 bar	電気的接続	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
--------	---------	-------	---------------------------

## PW65メンテナンス - 自動被覆剥き/圧着

圧縮空気接続	5.5 bar	電気的接続	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
--------	---------	-------	---------------------------

## 分類

ETIM 8.0	EC011808	ETIM 9.0	EC011808
ETIM 10.0	EC011808	ECLASS 14.0	21-07-03-08
ECLASS 15.0	21-07-03-08		