


HDC XX6A02 FFSXXXX-0050

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



コンパクト

2極バスモジュールは、メガビット / ギガビットのデータインサートに対応し、1つのモジュール内で2回線の伝送を可能にします。鉄道用ケーブル、産業用ケーブル、ドラッグチェーン用途、Profibus、現場組立データコネクタなどに適しています。

一般注文データ

注文番号	2634700050
種別	HDC XX6A02 FFSXXXX-0050
GTIN (EAN)	4050118650105
数量	1 items

HDC XX6A02 FFSXXX-0050

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 1 g

温度

制限温度 -30 °C ... 90 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

一般データ

極数	8	ケーブル長	0.5 m
コーディング	X-coded	接触表面	Au (ゴールド)
転送速度	10 Gbit/s	絶縁抵抗	≥ 108 Ω
カテゴリ	Cat. 6A	公称電圧	50 V
公称電流	0.5 A	プラグイン回数	≤ 100
汚染度	2	反対側のバージョン	メス型, 直線
モジュール側のバージョン	メス型		

ケーブル技術仕様

ケーブル長	0.5 m	シースカラー	緑色
ハロゲン	ハロゲンフリー、IEC 60754-1に準拠	シース材料	PUR

分類

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		