

## HDC XX6A02 FFSXXXX-0050

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



## コンパクト性

新型 2 極バスモジュールは非常に小型で、メガビットおよびギガビットの両方のデータインサートに対応しています。2 本のギガビット Cat 6 A ケーブル (10 ギガビット) をひとつのモジュールに接続できます。

## 一般注文データ

注文番号	2634700050
種別	<a href="#">HDC XX6A02 FFSXXXX-0050</a>
GTIN (EAN)	4050118650105
数量	1 items

## HDC XX6A02 FFSXXX-0050

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

正味重量 1 g

## 温度

制限温度 -30 °C ... 90 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

## 一般データ

極数	8	ケーブル長	0.5 m
コーディング	X-coded	接触表面	Au (ゴールド)
転送速度	10 Gbit/s	絶縁抵抗	$\geq 10^8 \Omega$
カテゴリ	Cat. 6A	公称電圧	50 V
公称電流	0.5 A	プラグイン回数	$\geq 100$
汚染度	2	反対側のバージョン	メス型, 直線
モジュール側のバージョン	メス型		

## ケーブル技術仕様

ケーブル長	0.5 m	シースカラー	緑色
ハロゲン	ハロゲンフリー、IEC 60754-1に準拠	シース材料	PUR

## 分類

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		