


AAM 10 YE FLASH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



フラッシュシンボル付きの警告カバーは、人と機械の安全性向上に寄与します。外部電圧をアプリケーション内で示す必要がある場合に使用されます。

一般注文データ

バージョン	Aシリーズ, 端子マーカ, 14 x 10 mm, 黄色
注文番号	2635580000
種別	AAM 10 YE FLASH
GTIN (EAN)	4050118674521
数量	40 items

AAM 10 YE FLASH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	5.3 mm	奥行き (インチ)	0.2087 inch
高さ	14 mm	高さ (インチ)	0.5512 inch
幅	10 mm	幅 (インチ)	0.3937 inch
正味重量	0.17 g		

温度

動作温度範囲 -40...100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

全般

動作温度範囲、最大 100 °C 動作温度範囲、最小 -40 °C

材料データ

基本材質 PA 6.6 色 黄色
UL 94 可燃性等級 V-2

評価データ IECEx/ATEX

動作温度範囲 -40...100 °C

分類

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		