HDC MPN 3.0 SOF



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





RockStar® ModuPlug の先進的なソリューションで、将来に向けた接続を実現

業界別応用は、ますます複雑になっています。同時に、 使用される接続性に対する要求も高まっています。 狭い設置スペースでの機能性、安全な設置、迅速な 改修作業など、求められる製品特性は多岐にわたりま す。RockStar® ModuPlug モジュール式プラグインコネ クタシステムは、現在の市場要求を満たしているだけで なく、将来を見据えた特別な設計がなされています。個 別のモジュールを使用することで、電源、信号、データ 伝送に必要なすべての機能を1つのインターフェースに まとめることができます。モジュールサイズのバリエー ションが増え、ひとつのプラグインコネクタでより多 くのアプリケーションに対応できるようになりました。 このモジュールは、固定極のインサートや他のモジュー ル式プラグインコネクターシステムと比較して、必要ス ペースおよびコストを削減します。フレームとモジュー ルは、極めて簡単に取り付けることができ、IP65 およ び IP68 保護等級を備えた HDC エンクロージャーに統 合できます。RockStar® ModuPlug を追加の既存アプ リケーションで使用する場合も、システムを調整する必 要はありません。ワイドミュラーは、経験豊富な工業用 接続機器のパートナーとして、最高の信頼性を備えた、 より現在の状況に即した接続性を提供します。そのた め、RockStar®を使用した将来にも対応できる接続に対 応する個別調整ソリューションも作成することができま す。

一般注文データ

バージョン	空気圧式接点, 弁との接触: はい		
注文番号	<u>2637460000</u>		
種別	HDC MPN 3.0 SOF		
GTIN (EAN)	4050118654707		
数量	10 items		

カタログステータス / 図面 1

HDC MPN 3.0 SOF



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認					
ROHS	適合				
寸法と重量					
正味重量	0.64 g				
<u> </u>	0.04 g				
温度					
制限温度	-40 °C 80 °C				
環境製品コンプライアンス					
AK-90-AKHI — P P P P P P P P P					
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)				
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません				
空圧コンタクト					
種別	メス型	作動圧力	≤8 bar		
ホース内径	3 mm	弁との接触	はい		
分類					
ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943		
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943		
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-02-92		
ECLASS 9.1	27-44-02-92	ECLASS 10.0	27-44-02-92		
ECLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-92		
ECLASS 13.0	27-44-02-92	ECLASS 14.0	27-44-02-92		
ECLASS 15.0	27-44-02-92				

カタログステータス / 図面 2

データシート

HDC MPN 3.0 SOF



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空気圧モジュール



柔軟性

4種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

種別 HDC MPN 3 パージョン

4050118765823

注文番号 <u>2637340000</u> 空気圧式モジュール, 極数: 3, ホース接続(空圧式), 空圧, 必要なプラ

グインスロット: 1

数量 1 ST

GTIN (EAN)

カタログステータス / 図面