

## CABTITE BP 2MM PA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



閉鎖栓は、シーリング要素内の不要なケーブル入力部を安全に塞ぐために使用されます。

## 一般注文データ

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | Blind plug, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ), ポリアミド, 白色, 高さ: 12 mm, 幅: 2 mm, 深さ: 12 mm, -40 °C...120 °C, IP66 |
| 注文番号       | <a href="#">2652300000</a>  |
| 種別         | CABTITE BP 2MM PA   |
| GTIN (EAN) | 4050118662368   |
| 数量         | 25 items  |

## CABTITE BP 2MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|    |       |           |             |
|----|-------|-----------|-------------|
| 深さ | 12 mm | 奥行き (インチ) | 0.4724 inch |
| 高さ | 12 mm | 高さ (インチ)  | 0.4724 inch |
| 幅  | 2 mm  | 幅 (インチ)   | 0.0787 inch |
| 長さ | 12 mm | 長さ (インチ)  | 0.4724 inch |
| 直径 | 2 mm  | 正味重量      | 3.63 g      |

## 温度

動作温度 -40 °C...120 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般情報

|              |      |              |       |
|--------------|------|--------------|-------|
| 外側ケーブル直径、最大. | 2 mm | 外側ケーブル直径、最小. | 2 mm  |
| UL 94 可燃性等級  | V-0  | ハロゲン         | いいえ   |
| 保護度合い        | IP66 | 基本材質         | ポリアミド |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000879    | ETIM 9.0    | EC000879    |
| ETIM 10.0   | EC000879    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-07 |             |             |