

CABTITE BP 2MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



閉鎖栓は、シーリング要素内の不要なケーブル入力部を安全に塞ぐために使用されます。

一般注文データ

バージョン	Blind plug, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ), ポリアミド, 白色, 高さ: 12 mm, 幅: 2 mm, 深さ: 12 mm, -40 °C...120 °C, IP66
注文番号	2652300000
種別	CABTITE BP 2MM PA
GTIN (EAN)	4050118662368
数量	25 items

CABTITE BP 2MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	12 mm	奥行き (インチ)	0.4724 inch
高さ	12 mm	高さ (インチ)	0.4724 inch
幅	2 mm	幅 (インチ)	0.0787 inch
長さ	12 mm	長さ (インチ)	0.4724 inch
直径	2 mm	正味重量	3.63 g

温度

動作温度 -40 °C...120 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般情報

外側ケーブル直径、最大.	2 mm	外側ケーブル直径、最小.	2 mm
UL 94 可燃性等級	V-0	ハロゲン	いいえ
保護度合い	IP66	基本材質	ポリアミド

分類

ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		