CABTITE BP 7MM PA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







閉鎖栓は、シーリング要素内の不要なケーブル入力部を 安全に塞ぐために使用されます。

一般注文データ

バージョン	Blind plug, Cabtite(ケーブル取り入れロストリップ), ポリアミド, 白色, 高さ: 16 mm, 幅: 7 mm, 深さ: 16 mm, -40 °C120 °C, IP66
注文番号	<u>2652350000</u>
種別	CABTITE BP 7MM PA
GTIN (EAN)	4050118662450
数量	25 items

カタログステータス / 図面 1

CABTITE BP 7MM PA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認				
ROHS	適合			
寸法と重量				
深さ	16 mm	奥行き(インチ)	0.6299 inch	
高さ	16 mm	高さ(インチ)	0.6299 inch	
幅	7 mm	幅(インチ)	0.2756 inch	
長さ	16 mm	長さ(インチ)	0.6299 inch	
直径	7 mm	正味重量	0.52 g	
温度	,			
動作温度	-40 °C120 °C			
環境製品コンプライアンス	'			
	準拠 (免除なし)			
	準拠 (免除なし) 0.1wt%を超えるSVH0	Cは含まれていません		
RoHS 対応状況 REACH SVHC 一 般情報		Cは含まれていません		
REACH SVHC 一般情報	0.1wt%を超えるSVHo		7 mm	
REACH SVHC 一般情報 外側ケーブル直径、最大.	0.1wt%を超えるSVHo 7 mm	外側ケーブル直径、最小.	7 mm いいえ	
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHo		7 mm いいえ ポリアミド	
REACH SVHC 一般情報 外側ケーブル直径、最大. JL 94 可燃性等級	0.1wt%を超えるSVH(7 mm V-0	<u>外側ケーブル直径、最小.</u> ハロゲン	いいえ	
REACH SVHC 一般情報 小側ケーブル直径、最大. JL 94 可燃性等級 呆護度合い 分類	0.1wt%を超えるSVH(7 mm V-0 IP66	外側ケーブル直径、最小. <u>ハ</u> ロゲン 基本材質	いいえ ポリアミド	
REACH SVHC 一般情報 小側ケーブル直径、最大. JL 94 可燃性等級 保護度合い 分類 ETIM 6.0	0.1wt%を超えるSVH(7 mm V-0 IP66 EC000879	外側ケーブル直径、最小. ハロゲン 基本材質 ETIM 7.0	いいえ ポリアミド EC000879	
REACH SVHC 一般情報 小側ケーブル直径、最大. JL 94 可燃性等級 保護度合い 分類 ETIM 6.0 ETIM 8.0	0.1wt%を超えるSVH(7 mm V-0 IP66 EC000879 EC000879	外側ケーブル直径、最小. ハロゲン 基本材質 ETIM 7.0 ETIM 9.0	いいえ ポリアミド EC000879 EC000879	
REACH SVHC 一般情報 小側ケーブル直径、最大. JL 94 可燃性等級 保護度合い 分類 ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	0.1wt%を超えるSVHの 7 mm V-0 IP66 EC000879 EC000879 EC000879	外側ケーブル直径、最小. ハロゲン 基本材質 ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	いいえ ポリアミド EC000879 EC000879 27-14-44-21	
REACH SVHC 一般情報 小側ケーブル直径、最大. JL 94 可燃性等級 保護度合い 分類 ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	0.1wt%を超えるSVHの 7 mm V-0 IP66 EC000879 EC000879 EC000879 27-14-44-21	外側ケーブル直径、最小. ハロゲン 基本材質 ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	いいえ ポリアミド EC000879 EC000879 27-14-44-21 27-14-44-21	
REACH SVHC 一般情報 外側ケーブル直径、最大. JL 94 可燃性等級 呆護度合い	0.1wt%を超えるSVHの 7 mm V-0 IP66 EC000879 EC000879 EC000879	外側ケーブル直径、最小. ハロゲン 基本材質 ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	いいえ ポリアミド EC000879 EC000879 27-14-44-21	

カタログステータス / 図面 2