

CABTITE BP 14MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



閉鎖栓は、シーリング要素内の不要なケーブル入力部を安全に塞ぐために使用されます。

一般注文データ

バージョン	Blind plug, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ), ポリアミド, 白色, 高さ: 22 mm, 幅: 14 mm, 深さ: 22 mm, -40 °C...120 °C, IP66
注文番号	2652420000
種別	CABTITE BP 14MM PA
GTIN (EAN)	4050118662528
数量	25 items

CABTITE BP 14MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	22 mm	奥行き (インチ)	0.8661 inch
高さ	22 mm	高さ (インチ)	0.8661 inch
幅	14 mm	幅 (インチ)	0.5512 inch
長さ	22 mm	長さ (インチ)	0.8661 inch
直径	14 mm	正味重量	0.06 g

温度

動作温度 -40 °C...120 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般情報

外側ケーブル直径、最大.	14 mm	外側ケーブル直径、最小.	14 mm
UL 94 可燃性等級	V-0	ハロゲン	いいえ
保護度合い	IP66	基本材質	ポリアミド

分類

ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		