

CABTITE BP 17MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



閉鎖栓は、シーリング要素内の不要なケーブル入力部を安全に塞ぐために使用されます。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | Blind plug, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ), ポリアミド, 白色, 高さ: 22 mm, 幅: 17 mm, 深さ: 22 mm, -40 °C...120 °C, IP66 |
| 注文番号 | 2652430000 |
| 種別 | CABTITE BP 17MM PA |
| GTIN (EAN) | 4050118662535 |
| 数量 | 25 items |

CABTITE BP 17MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|----|-------|-----------|-------------|
| 深さ | 22 mm | 奥行き (インチ) | 0.8661 inch |
| 高さ | 22 mm | 高さ (インチ) | 0.8661 inch |
| 幅 | 17 mm | 幅 (インチ) | 0.6693 inch |
| 長さ | 22 mm | 長さ (インチ) | 0.8661 inch |
| 直径 | 17 mm | 正味重量 | 2.11 g |

温度

動作温度 -40 °C...120 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般情報

| | | | |
|--------------|-------|--------------|-------|
| 外側ケーブル直径、最大. | 17 mm | 外側ケーブル直径、最小. | 17 mm |
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | ハロゲン | いいえ |
| 保護度合い | IP66 | 基本材質 | ポリアミド |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000879 | ETIM 9.0 | EC000879 |
| ETIM 10.0 | EC000879 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-07 | | |