

CABTITE BP 20MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似



Similar to illustration

閉鎖栓は、シーリング要素内の不要なケーブル入力部を安全に塞ぐために使用されます。

一般注文データ

バージョン	Blind plug, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストップ), ポリアミド, 赤色, 高さ: 22 mm, 幅: 20 mm, 深さ: 22 mm, -60 °C...100 °C, IP66
注文番号	2652440000
種別	CABTITE BP 20MM PA
GTIN (EAN)	4050118662542
数量	25 items

CABTITE BP 20MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	22 mm	奥行き (インチ)	0.8661 inch
高さ	22 mm	高さ (インチ)	0.8661 inch
幅	20 mm	幅 (インチ)	0.7874 inch
長さ	22 mm	長さ (インチ)	0.8661 inch
直径	20 mm	正味重量	1.1 g

温度

動作温度	-60 °C...100 °C
------	-----------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般情報

外側ケーブル直径、最大.	20 mm	外側ケーブル直径、最小.	20 mm
UL 94 可燃性等級	V-0	ハロゲン	いいえ
保護度合い	IP66	基本材質	ポリアミド

分類

ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		