

## CABTITE BP 21MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



Similar to illustration

閉鎖栓は、シーリング要素内の不要なケーブル入力部を安全に塞ぐために使用されます。

## 一般注文データ

バージョン	Blind plug, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ), ポリアミド, 赤色, 高さ: 30 mm, 幅: 21 mm, 深さ: 30 mm, -60 °C...100 °C, IP66
注文番号	<a href="#">2652450000</a>
種別	CABTITE BP 21MM PA
GTIN (EAN)	4050118662559
数量	25 items

## CABTITE BP 21MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	30 mm	奥行き (インチ)	1.1811 inch
高さ	30 mm	高さ (インチ)	1.1811 inch
幅	21 mm	幅 (インチ)	0.8268 inch
長さ	30 mm	長さ (インチ)	1.1811 inch
直径	21 mm	正味重量	2.1 g

## 温度

動作温度 -60 °C...100 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般情報

外側ケーブル直径、最大.	21 mm	外側ケーブル直径、最小.	21 mm
UL 94 可燃性等級	V-0	ハロゲン	いいえ
保護度合い	IP66	基本材質	ポリアミド

## 分類

ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		