

**CABTITE BP 35MM PA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図に類似



Similar to illustration

閉鎖栓は、シーリング要素内の不要なケーブル入力部を安全に塞ぐために使用されます。

**一般注文データ**

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | Blind plug, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストップ), ポリアミド, 赤色, 高さ: 35 mm, 幅: 35 mm, 深さ: 35 mm, -60 °C...100 °C, IP66 |
| 注文番号       | <a href="#">2652480000</a>  |
| 種別         | CABTITE BP 35MM PA  |
| GTIN (EAN) | 4050118662580   |
| 数量         | 10 items  |

**CABTITE BP 35MM PA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**技術データ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**承認**

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

**寸法と重量**

|    |       |           |            |
|----|-------|-----------|------------|
| 深さ | 35 mm | 奥行き (インチ) | 1.378 inch |
| 高さ | 35 mm | 高さ (インチ)  | 1.378 inch |
| 幅  | 35 mm | 幅 (インチ)   | 1.378 inch |
| 長さ | 35 mm | 長さ (インチ)  | 1.378 inch |
| 直径 | 35 mm | 正味重量      | 12.3 g     |

**温度**

|      |                 |
|------|-----------------|
| 動作温度 | -60 °C...100 °C |
|------|-----------------|

**環境製品コンプライアンス**

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)               |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

**一般情報**

|              |       |              |       |
|--------------|-------|--------------|-------|
| 外側ケーブル直径、最大. | 35 mm | 外側ケーブル直径、最小. | 35 mm |
| UL 94 可燃性等級  | V-0   | ハロゲン         | いいえ   |
| 保護度合い        | IP66  | 基本材質         | ポリアミド |

**分類**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000879    | ETIM 9.0    | EC000879    |
| ETIM 10.0   | EC000879    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-07 |             |             |