## HDC XX5E01 FFSXXXX-0150



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





### コンパクト性

新型 2 極バスモジュールは非常に小型で、メガビットおよびギガビットの両方のデータインサートに対応しています。2 本のギガビット Cat 6 A ケーブル (10 ギガビット) をひとつのモジュールに接続できます。

### 一般注文データ

注文番号	2652760150
種別	HDC XX5E01 FFSXXXX-0150
GTIN (EAN)	4050118660715
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-06-03-07

27-06-03-07

27-06-03-07

27-06-03-07

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

-7 Am				
承認	_			
ROHS	適合			
寸法と重量				
直径	6.5 mm	正味重量	1 g	
温度				
制限温度	-30 undefined 90 undefined			
環境製品コンプライアンス				
	Miller of the desire			
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)			
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の 場合)	6c			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5			
一般データ 				
亟数	4	ケーブル長	1.5 m	
コーディング	D-coded	接触表面	Au (ゴールド)	
<b>妘送速度</b>	100 Mbit/s	絶縁抵抗	≥ 108 Ω	
カテゴリー	Cat. 5e	公称電圧	250 V	
公称電流	4 A	プラギング回数	≥ 100	
重別	メス型	汚染度	2	
反対側のバージョン	メス型	モジュール側のバージョン	メス型	
ケーブル技術仕様				
ケーブル長	1 F	2, 7 h =	43.42	
<del>テーノル長</del> シールド仕様	<u>1.5 m</u> はい	<u>シースカラー</u> ハロゲン	緑色 いいえ, ハロゲンフリー	
	PE	<u>ハロケン</u> シース材料	PUR	
絶縁 カラーコーディング	<u>PE</u> 白色, 黄色, 青色, オレンジ	<u>シー人的科</u>	run	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599	
TIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599	
ETU. 1.0.0	F0000F00	FOL 400 0 0	27.22.22	

ETIM 10.0

ECLASS 9.1

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

カタログステータス / 図面 2

ECLASS 9.0

ECLASS 10.0

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

EC002599

27-06-03-08

27-06-03-07

27-06-03-07

27-06-03-07