

AMR 1.5/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



AMR マーキングレールは、Klippon Connect 端子のタイプ A シリーズに対応するように製造されています。1.5 mm² ~ 10 mm² までの端子に対応する 5 種のサイズが用意されています。各レールは、適切な端子のマーキングチャンネルに完全に適合する特定のフット構造を持ちます。50 の端子に対応するように設計されています。マーキングレールは、小さなレールに対して切断できます。幅 9.5 mm のマーキングストリップはレールに挿入され、各端子の柔軟な識別が可能です。

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | アクセサリ, 端子マーカ, 10.5 x 175 mm, ピッチ (mm) (P): 3.50 Weidmueller Klippon Connect, 白色 |
| 注文番号 | 2655000000 |
| 種別 | AMR 1.5/50 |
| GTIN (EAN) | 4050118687514 |
| 数量 | 10 items |

AMR 1.5/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|----------|-------------|
| 高さ | 10.5 mm | 高さ (インチ) | 0.4134 inch |
| 幅 | 175 mm | 幅 (インチ) | 6.8898 inch |
| 正味重量 | 2.73 g | | |

温度

動作温度範囲 -40...82 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

| | | |
|-----------------|------------------------------------|-----------|
| 印刷の配置 | 水平および垂直 | |
| バージョン | ワイドモジュラーKlipponコネクタターミナル、タイプAシリーズ | |
| 幅 | 175 mm | |
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | |
| 動作温度範囲、最大 | 82 °C | |
| 動作温度範囲、最小 | -40 °C | |
| 色 | 白色 | |
| ハロゲン | いいえ | |
| 基本材質 | PVC | |
| 印刷文字 | 非搭載 | |
| パッケージ単位当たりマーカー数 | 供給フォーム | コンポーネント部品 |
| 組み合わせごとのマーカー数 | 1 Component part = Terminal marker | |
| 動作温度範囲 | -40...82 °C | |
| 用途/製造元 | Weidmueller Klippon Connect | |

コネクタマーカー

ピッチ (mm) (P) 3.50 mm

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000761 | ETIM 9.0 | EC000761 |
| ETIM 10.0 | EC000761 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 | | |

使用例

