

## AMR 6/50

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

AMR マーキングレールは、Klippon Connect 端子のタイプ A シリーズに対応するように製造されています。  
1.5 mm<sup>2</sup> ~ 10 mm<sup>2</sup> までの端子に対応する 5 種のサイズが用意されています。  
各レールは、適切な端子のマーキングチャネルに完全に適合する特定のフット構造を持ちます。  
50 の端子に対応するように設計されています。マーキングレールは、小さなレールに対して切断できます。  
幅 9.5 mm のマーキングストリップはレールに挿入され、各端子の柔軟な識別が可能です。

## 一般注文データ

|            |                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| バージョン      | アクセサリ, 端子マーカ, 10.5 x 405 mm, ピッチ (mm) (P): 8.10 Weidmueller Klippon Connect, 白色 |
| 注文番号       | <a href="#">2655030000</a>                                                      |
| 種別         | AMR 6/50                                                                        |
| GTIN (EAN) | 4050118692723                                                                   |
| 数量         | 10 items                                                                        |

## 技術データ

## 承認

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

## 寸法と重量

|      |         |          |              |
|------|---------|----------|--------------|
| 高さ   | 10.5 mm | 高さ (インチ) | 0.4134 inch  |
| 幅    | 405 mm  | 幅 (インチ)  | 15.9449 inch |
| 正味重量 | 5.9 g   |          |              |

## 温度

|        |             |
|--------|-------------|
| 動作温度範囲 | -40...82 °C |
|--------|-------------|

## 環境製品コンプライアンス

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)               |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

## 一般データ

|                 |                                    |           |
|-----------------|------------------------------------|-----------|
| 印刷の配置           | 水平および垂直                            |           |
| バージョン           | ワイドモジュラーKlipponコネクタターミナル、タイプAシリーズ  |           |
| 幅               | 405 mm                             |           |
| UL 94 可燃性等級     | V-0                                |           |
| 動作温度範囲、最大       | 82 °C                              |           |
| 動作温度範囲、最小       | -40 °C                             |           |
| 色               | 白色                                 |           |
| ハロゲン            | いいえ                                |           |
| 基本材質            | PVC                                |           |
| 印刷文字            | 非搭載                                |           |
| パッケージ単位当たりマーカー数 | 供給フォーム                             | コンポーネント部品 |
| 組み合わせごとのマーカー数   | 1 Component part = Terminal marker |           |
| 動作温度範囲          | -40...82 °C                        |           |
| 用途/製造元          | Weidmueller Klippon Connect        |           |

## コネクタマーカー

|              |         |
|--------------|---------|
| ピッチ (mm) (P) | 8.10 mm |
|--------------|---------|

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000761    | ETIM 9.0    | EC000761    |
| ETIM 10.0   | EC000761    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |             |             |

使用例

