CH20M17 FC TYL 2083



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ















1

CH2OMハウジングの前面素子により、個々の設計形状と機能のための多数のオプションを提供しています。パッド印刷やレーザー彫刻など、さまざまな印刷手法を選択して、設計を正確かつ魅力的に実行できます。電子機器用のレーザーカットアウトも可能です。マーカーも使用できます。前面素子はヒンジ付き蓋の有無にかかわらず装備できます。

一般注文データ

バージョン	前面要素, OMNIMATEハウジング – シリーズ CH20M トラフィックイエロー, 前面要素, 幅: 17.5	
	mm	
注文番号	<u>2655070000</u>	
種別	CH20M17 FC TYL 2083	
GTIN (EAN)	4050118666793	
数量	50 items	

CH20M17 FC TYL 2083



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認				
ROHS	適合			
寸法と重量				
深さ	15.5 mm	奥行き(インチ)	0.6102 inch	
高さ	100 mm	高さ (インチ)	3.937 inch	
幅	17.5 mm	幅(インチ)	0.689 inch	
長さ	0 mm	正味重量	5.2 g	
温度				
周囲温度	-25 °C85 °C		-40120 ℃	
湿度	相対湿度: 5~93%、Tu = 40℃、結露なし	3711 mick+064		
環境製品コンプライアンス				
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)			
REACH SVHC	学拠 (光味なり) 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
NEACH SVIIC	U.IWT%を超えるSVHUは含まれていません 			
材質データ				
UL 94 可燃性等級	V-0	絶縁材	PA 66 GF 30	
絶縁材グループ	<u> </u>	表面仕上	未処理	
基本材質	プラスチック	比較追跡指数(CTI)	600 ≤ CTI	
一般データ				
	1 = 2		100018/2:31	
<u> </u>	トラフィックイエロー	保護度合い	IP20がインストール済み	
カラーチャート(類似)	RAL 1023	アセンブリ全体に関する情報について は、関連記事を参照	CH20M17 B BK/OR 2010	
封止オプション	いいえ			
コンポーネントプロパティ				
フリップカバー取り付け可能	1313	マーカー一体化可能	いいえ	
	いいえ	マーガー一体化可能	01012	
個別化オプション				
お客様固有のカットアウトが可能	はい	お客様固有のラベル付けが可能	はい	
顧客固有の注文プロセス	ダウンロードのガイドライ ンを参照してください	処理の可能性	レーザー加工, 加工	
分類				
ETIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031	
ETIM 9.0	EC001031	ETIM 10.0	EC001031	
ECLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92	
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-19-06-03	
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-19-06-03	LOLAGO 14.0	21-10-00-03	
LCLAGG 10.0	27-13-00-03			

カタログステータス / 図面 2



CH20M17 FC TYL 2083



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

製品イメージ





