


G-1L-27-1000/16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

1 極フォーク型の位相分布バーは、サーキットブレーカー、残留電流サーキットブレーカー、その他の設置装置など、制御キャビネット内の他のコンポーネントへの電位分配器に使用されます。

一般注文データ

バージョン	位相バスバー (端子台), 80, 極数: 37, 絶縁: はい, 16
注文番号	2657920000
種別	G-1L-27-1000/16
GTIN (EAN)	4050118672602
数量	50 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2025-06-01T00:00:00+02:00

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

深さ	16.8 mm	奥行き (インチ)	0.6614 inch
高さ	16.5 mm	高さ (インチ)	0.6496 inch
幅	1016 mm	幅 (インチ)	39.9999 inch
正味重量	47.12 g		

温度

周囲温度 -5 °C...40 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

全般

極数 37

寸法

ピッチ (mm) (P) 27.00 mm

材料データ

色 グレー

評価データ

定格断面	16 mm ²	定格電圧	400 V
公称電流	80 A		

追加の技術データ



爆発試験バージョン いいえ

分類

ETIM 8.0	EC000215	ETIM 9.0	EC000215
ETIM 10.0	EC000215	ECLASS 14.0	27-37-13-06
ECLASS 15.0	27-37-13-06		

図面

図面



アクセサリ

給電端子



当社のフィードインモジュールは、システムの給電時の取り扱いを容易にします。例えば、サイドエントリー付属フィードインモジュールを使用すると、ケーブルの曲げ半径を減らすことができます。

一般注文データ

種別	FIT 25 GN	バージョン
注文番号	2659050000	補助接続 (端子), 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671483	
数量	10 ST	
種別	FIT 25 SN	バージョン
注文番号	2659060000	補助接続 (端子), 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671476	
数量	30 ST	
種別	FIT 50 GN	バージョン
注文番号	2659070000	補助接続 (端子), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671469	
数量	3 ST	
種別	FIT 50 GN/F	バージョン
注文番号	2659090000	補助接続 (端子), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671445	
数量	3 ST	
種別	FIT 50 SN	バージョン
注文番号	2659080000	補助接続 (端子), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671452	
数量	3 ST	
種別	FIT 50 SN/F	バージョン
注文番号	2659100000	補助接続 (端子), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671438	
数量	3 ST	

エンドキャップおよびカバー



エンドキャップとカバーは、バスバーの切断長さや、独立接触の場合でも、システム内で必要な沿面距離を確保し、DIN EN 50274 に従ってフィンガーセーフを保証します。

アクセサリ

一般注文データ

種別	PROTECTION COVER G+S /5	バージョン
注文番号	2659040000	端子カバー, 黄色, 高さ: 18.3 mm, 幅: 8.1 mm, 深さ: 18 mm
GTIN (EAN)	4050118671490	
数量	10 ST	
種別	END CAP G+S 1L/10-16	バージョン
注文番号	2658970000	端子カバー, グレー, 高さ: 16.8 mm, 幅: 4.5 mm, 深さ: 16.8 mm
GTIN (EAN)	4050118671551	
数量	50 ST	