

FIT 25 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



当社のフィードインモジュールは、システムの給電時の取り扱いを容易にします。例えば、サイドエントリー付属フィードインモジュールを使用すると、ケーブルの曲げ半径を減らすことができます。

一般注文データ

バージョン	補助接続 (端子), 25 mm ²
注文番号	2659050000
種別	FIT 25 GN
GTIN (EAN)	4050118671483
数量	10 items
配送ステータス	中止
利用可能期限	2025-06-01T00:00:00+02:00

FIT 25 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	19.5 mm	奥行き (インチ)	0.7677 inch
高さ	34 mm	高さ (インチ)	1.3386 inch
幅	13.5 mm	幅 (インチ)	0.5315 inch
正味重量	10 g		

温度

周囲温度 -5 °C...40 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	08c53393-8863-492c-addc-d040b46da0d3

材料データ

色 グレー

評価データ

定格断面 25 mm² 公称電流 101 A

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-08
ECLASS 15.0	27-25-03-08		