

FIT 50 SN/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



当社のフィードインモジュールは、システムの給電時の取り扱いを容易にします。例えば、サイドエントリ付属フィードインモジュールを使用すると、ケーブルの曲げ半径を減らすことができます。

一般注文データ

バージョン	補助接続 (端子), 50 mm ²
注文番号	2659100000
種別	FIT 50 SN/F
GTIN (EAN)	4050118671438
数量	3 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2024-08-30T00:00:00+02:00

技術データ

承認

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	27 mm	奥行き (インチ)	1.063 inch
高さ	39.7 mm	高さ (インチ)	1.563 inch
幅	17.8 mm	幅 (インチ)	0.7008 inch
正味重量	30 g		

温度

周囲温度	-5 °C...40 °C
------	---------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	08c53393-8863-492c-addc-d040b46da0d3

全般

極数	1
----	---

材料データ

色	グレー
---	-----

評価データ

定格断面	50 mm ²	公称電流	150 A
------	--------------------	------	-------

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-08
ECLASS 15.0	27-25-03-08		