# **CB-HTR 290/4,5 BK**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







ポリアミド 6.6 製の熱安定ケーブルストラップは、+125  $^{\circ}$ C までの温度での連続使用に適しています。

#### 一般注文データ

バージョン	ケーブルストラップ, 4.5 x 290 mm, ポリアミド 66. 220 N	
 注文番号	2659410000	
<u> </u>	2009410000	
種別	CB-HTR 290/4,5 BK	
GTIN (EAN)	4050118682878	
数量	100 items	

カタログステータス / 図面 1

# **CB-HTR 290/4,5 BK**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

承認
----

MAMID承認件数



ROHS 適合

### 寸法と重量

深さ	1 mm	奥行き(インチ)	0.0394 inch
高さ	290 mm	 高さ(インチ)	11.4173 inch
幅	4.5 mm	 幅(インチ)	0.1772 inch
正味重量	1.9 g		

#### 温度

動作温度範囲	-40125 °C	連続動作温度、最小	-40 °C	
連続動作温度、最大	125 °C	<del></del>		

### 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません	

### 設置材料

紫外線耐性	いいえ	再開放	いいえ
UL 94 可燃性等級	V-2	動作温度範囲、最大	125 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	ハロゲン	いいえ
ケーブル直径、最大	79 mm	基本材質	ポリアミド66
引張耐性	220 N	 バンドル直径、最大	78 mm
引張り強さ(ポンド荷重)	49 lbf		3.5 mm

### 分類

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 9.0	27-14-07-02
ECLASS 9.1	27-14-07-02	ECLASS 10.0	27-14-07-02
ECLASS 11.0	27-14-07-02	ECLASS 12.0	27-14-07-02
ECLASS 13.0	27-14-07-02	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

カタログステータス / 図面 2



# **CB-HTR 290/4,5 BK**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

