

FP ENC AS 178 2C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FieldPower のハウジングは堅固性が高く、ULの最高の可燃性等級 5 VA を満たしています。

- 「TS 35 PT6」取り付けレールモジュール、および PT6 接点ユニットは取付が用意です。
- ヒンジ付属の封止により、組立済プラグケーブルも使用できます。
- 高カバーバージョンは、装置の設置を可能にします。ケーブルシールについては、アクセサリを参照してください。

一般注文データ

バージョン	FieldPower® エンクロージャ, 191 mm, 191 mm, 178 mm, IP65, 完全状態, アルミニウム, アルミニウム
注文番号	2659740000
種別	FP ENC AS 178 2C
GTIN (EAN)	4050118703245
数量	1 items

FP ENC AS 178 2C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	178 mm	奥行き (インチ)	7.0079 inch
高さ	191 mm	高さ (インチ)	7.5197 inch
幅	191 mm	幅 (インチ)	7.5197 inch
正味重量	2339.62 g		

温度

保管温度 -40 °C...85 °C 動作温度 -40 °C...85 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

基本材質	アルミニウム	エンクロージャーの材質	アルミニウム
シリコン	いいえ	色	アルミニウム
保護度合い	IP65, 完全状態	蓋ネジ用トルク	2 Nm
蓋付け	TX20ねじ	設置アドバイス	蓋ネジ付属

分類

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

FP ENC AS 178 2C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

アルミカバー用端子レール



FieldPower® ボックス対応の、非常に広い範囲のアクセサリ。
ケーブルシール、端子レール、ロック材など。

一般注文データ

種別	FP ENC DR07 080 XC A	バージョン
注文番号	2633730000	Field Power®ターミナルレール, スチール, 亜鉛メッキ, 80 mm, アルミニウム製蓋用
GTIN (EAN)	4050118664379	
数量	5 ST	
種別	FP ENC DR15 68 XC A	バージョン
注文番号	8000046634	Field Power®ターミナルレール, スチール, 亜鉛メッキ, 68 mm, アルミニウム製蓋用
GTIN (EAN)	4050118686586	
数量	5 ST	

ビット E6,3 - Torx



ワイドミューラービットは、品質、広い範囲、効率の良さから、ユーザーに人気の高い標準ビットです。コンピュータ制御硬化法は、ワイドミューラーが一貫して高い品質基準の保証を可能にします。

高品質原料の使用は、関連する DIN 規格で指定されたトルクよりもはるかに高いトルクに到達を可能にします：

- PH/PZ ビット対応 DIN 5261、
- マイナスビット対応 DIN 5263、
- TORX ビット対応カムカー社規格

このことは、高トルクでの長寿命、ひいては標準的な状況での理想条件を意味します。

利点：

- すべてのタイプのネジに適しています。硬度値が 59 ~ 61 HRC であるため、手動式ツールと電動ツールの両方で使用に適しています。
- 耐摩耗性が良く、したがって長寿命です。
- すべての DIN ネジに最適なフィットを適用すると、低摩耗と最適なトルク伝達を実現します。
- 高い品質基準を有し、関連する ISO 規格準拠で、プロフェSSIONALの品質基準を満たすように製造。

一般注文データ

種別	BIT E6,3 T20 X 150	バージョン
注文番号	2821510000	取付けツール
GTIN (EAN)	4064675359050	
数量	5 ST	

FP ENC AS 178 2C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

DMS PRO



ワイドミュラーのトルクスクリュードライバーは人間工学的デザインなので、片手での使用に最適です。これらは、あらゆる設置位置で疲労を感じることなく使用できます。また、自動トルクリミッタ搭載で、高い再現精度を有します。

一般注文データ

種別	DMS PRO	バージョン
注文番号	1479120000	取付けツール
GTIN (EAN)	4050118287011	
数量	1 ST	

Generation 2



FieldPower のハウジングは堅固性が高く、ULの最高の可燃性等級 5 VA を満たしています。

- 「TS 35 PT6」取り付けレールモジュール、および PT6 接点ユニットは取付が用意です。
- ヒンジ付属の封止により、組立済プラグケーブルも使用できます。
- 高カバーバージョンは、装置の設置を可能にします。ケーブルシールについては、アクセサリを参照してください。

一般注文データ

種別	FP ENC BS 042 2B	バージョン
注文番号	2659710000	FieldPower® エンクロージャ, 196 mm, 196 mm, 42 mm, IP65, 完全
GTIN (EAN)	4050118704075	状態, ガラス強化繊維ポリカーボネート, 黒色
数量	1 ST	