

HDC XX6A01 MMSXXX-0300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



コンパクト性

新型 2 極バスモジュールは非常に小型で、メガビットおよびギガビットの両方のデータインサートに対応しています。2 本のギガビット Cat 6 A ケーブル (10 ギガビット) をひとつのモジュールに接続できます。

一般注文データ

注文番号	2659970300
種別	HDC XX6A01 MMSXXX-0300
GTIN (EAN)	4050118673654
数量	1 items

HDC XX6A01 MMSXXX-0300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 243 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

一般データ

極数	8	ケーブル長	3 m
コーディング	X-coded	接触表面	Au (ゴールド)
転送速度	10 Gbps, 10 Gbit/s	絶縁抵抗	≥ 108 Ω
カテゴリ	Cat. 6A	公称電圧	50 V
公称電流	0.5 A	プラグ回数	√u2265 100
種別	ピン	汚染度	2
反対側のバージョン	オス型	モジュール側のバージョン	オス型

ケーブル技術仕様

ケーブル長	3 m
シースカラー	青色
ハロゲン	いいえ
絶縁	展開
シース材料	Radox EM 104
外径	直径 8.1 mm
	サイン ±
	公差 0.5 mm
外径	8.1 mm ± 0.5 mm

分類

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		