



V-TEST II

- 差し込み式過電圧保護 VPU AC および VPU PV モデルシリーズの試験装置
- IEC 62305-3 規格の実装対応デバイス (定期的テスト)
- 現場での使用に適した充電式バッテリーセットを内蔵した便利な装置
- QR コードがチェック数値テーブルに接続
- 直感的なユーザーガイダンス (英語)

V-TEST IIは、VPU AC および VPU PV モデルシリーズの差し込み式過電圧保護を実施する、小型で持ち運び型のテスト装置です。このテストデバイスは、IEC62305-3 要件のテスト期間に従って、過電圧保護のテストに使用できます。保護素子の測定結果は、バックライト搭載ディスプレイで表示されます。保護素子の状態を判断するには、測定結果をテストテーブルを使用して検証する必要があります。

一般注文データ

バージョン	落雷保護・過電圧保護, アダプター
注文番号	2661050000
種別	V-TEST II ADP
GTIN (EAN)	4050118704150
数量	1 items

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	60 mm	奥行き (インチ)	2.3622 inch
高さ	52 mm	高さ (インチ)	2.0472 inch
幅	109 mm	幅 (インチ)	4.2913 inch
正味重量	500 g		

温度

保管温度	-10 °C...60 °C	動作温度	0 °C...40 °C
湿度	25 ~ 75%、結露なし		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

テスターの技術仕様

UL 94 可燃性等級	V-0
-------------	-----

一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	色	黒色
保護度合い	IP20		

公称データ IEC/EN

標準	EN 61010-1, EN 61326-1
----	------------------------

一般データ

保護度合い	IP20	色	黒色
-------	------	---	----

分類

ETIM 8.0	EC002495	ETIM 9.0	EC002495
ETIM 10.0	EC002495	ECLASS 14.0	27-20-11-14
ECLASS 15.0	27-20-11-14		