#### **ZQV 50/70N/2**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジューラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

#### 一般注文データ

	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 150 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 20.00, 絶縁: はい, 幅: 38.13 mm
注文番号	<u>2663400000</u>
種別	ZQV 50/70N/2
GTIN (EAN)	4064675266198
数量	10 items

カタログステータス / 図面 1

## **ZQV 50/70N/2**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

承認					
ROHS	適合				
寸法と重量					
深さ 	17.1 mm	奥行き(インチ)	0.6732 inch		
高さ	68.18 mm	高さ (インチ)	2.6842 inch		
<u>幅</u> 正味重量	38.13 mm	幅(インチ)	1.5012 inch		
上咻里軍	33.35 g				
温度					
保管温度	-25 °C55 °C	周囲温度	-5 °C40 °C		
動作温度	-60 °C130 °C		-60 °C		
連続動作温度、最大	130 °C	ZENOSSI I ZENOSSI ZANI	33 0		
環境製品コンプライアンス					
RoHS 対応状況	淮圳 (名)除北 ) )				
REACH SVHC		準拠 (免除なし)			
REACH SVHC	U.TWI%を超えるSVHCは言	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
全般					
極数	2				
寸法			,		
ピッチ (mm) (P)	20.00 mm	20.00 mm			
材料データ					
基本材質	Wemid	色	橙色		
UL 94 可燃性等級	V-0		1五 〇		
評価データ					
定格電圧	400 V	公称電流	150 A		
追加の技術データ			,		
固定形式	接続されている	爆発試験バージョン	いいえ		
取り付け方式	プラグ, 接続されている		V.V./C		
分類					
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489		
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489		
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40		
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40		
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40		
ECLASS 13.0		ECLASS 14.0	27-25-03-03		
E0E-100 10.0	27-25-03-03	LCLA33 14.0	27-25-05-05		

カタログステータス / 図面 2



## **ZQV 50/70N/2**

図面



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

